


サイレンサ付メタリングバルブ

FMS・SMW Series

● 接続口径：M5・R3/8・R1/2

JIS 記号



仕様

項目	FMS-M5	SMW-10A	SMW-15A
使用流体	圧縮空気		
最高使用圧力 MPa	0.7		
最低使用圧力 MPa	0		
耐圧力 MPa	1.05		
流体温度 ℃	5~60 (但し、凍結なきこと 注3)		
周囲温度 ℃	-10~60 (但し、凍結なきこと)		
接続口径 R	M5	3/8	1/2
質量 g	6	125	170
適用シリンダチューブ内径 mm	φ6~φ15	φ50~φ100	φ50~φ100
ニードル回転数	10	19	19
消音効果 注2 dB	20以上		
流量 注1 ℓ/min(ANR)	250	1700	2600
有効断面積 mm ²	4	25	39

注1：流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。

注2：最大流量時の消音効果をあらわします。

注3：エア一質（露点）によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

形番表示方法

FMS - M5

① 接続口径

記号	内容
① 接続口径	
M5	M5×0.8

注：販売単位は2ヶ/1袋です

SMW - 10A

① 接続口径

記号	内容
① 接続口径	
10A	R3/8
15A	R1/2

F.R.L
F
R
L

圧力SW

残圧排出弁

スロースタートバルブ

難燃FR

禁油R

中圧FR

ノンパブルFRL

屋外FR

FRL (開運機器)

小形FRL

大形FRL

精密R

真空F・R

クリーンFR

電空R

エアースタ

スピードコントローラ

サイレンサ

逆止弁・チェック弁他

継手・チューブ

エアユニット

精密機器

機械式・電子式圧力SW

消音・密着確認SW

エアセンサ

クレーン用圧力SW

気体流量センサコントローラ

水用流量センサ

全空圧システム (トータルエア)

全空圧システム (ガンマ)

冷凍式ドライヤ

乾燥剤式ドライヤ

高分子膜式ドライヤ

メインラインフィルタ

ドレン排出器他

巻末