

ヒートカッター



FLシリーズを熱によりカットしますので、切り口からほつれません

- サーモスタット内蔵なので、長時間ご使用いただいてもオーバーヒートしません。
- 大口径も左右にひねって刃口に垂直にチューブをおろすことにより、きれいな切り口に仕上がります。

THIS INTERNAL THERMOSTAT CUTTER CUT THE FL SERIES BY HEAT

- It does not fray at the cut end and overheat even if use it for a long time.
- This will be completed in a clear cutting by making a big diameter twisted in right and left and taking down a tube by a blade perpendicularly.




警告・注意

このカッターは高温部にふれてやけどをする恐れや、ハンドル等のすき間に手を挟む恐れがありますので、充分慎重に取扱って下さい。
連続2時間以上ご使用にはならないで下さい。


Please handle this cutter carefully very.

Please do not become use for continuousness two hours or more.




① 刃を十分に温めて下さい。

Please make the blade warm sufficiently.




② チューブの両端を両手で持ちます。

Hold the both ends of sleeving.



③ チューブを引っ張らずにゆっくりと刃を垂直になるように下ろしてカットします。

Cut by taking it down straight and slowly.



④ 完成です。

Completed.

Specifications

型 番 Order Ref. Number	寸法 Dimensions (mm)	定格電圧 Rated voltage	出力 Output
DY-1	L125×W100×H75	110V	600°C(調節不可) The temperature cannot be adjusted.