

# 結束線 (1kg巻) こまきちゃんシリーズ

## ステンレス線

商品記号	サイズ	長さ	定価 (1kg巻/円)
#8 ステンレス	3.9 ~ 4.0	約10m	2,100
#10 ステンレス	3.1 ~ 3.2	約15m	2,100
#12 ステンレス	2.5 ~ 2.6	約23m	2,200
#14 ステンレス	1.9 ~ 2.0	約40m	2,200
#16 ステンレス	1.5 ~ 1.6	約62m	2,200
#18 ステンレス	1.1 ~ 1.2	約112m	2,300
#20 ステンレス	0.85 ~ 0.9	約199m	2,300
#22 ステンレス	0.66 ~ 0.7	約328m	2,400

※1ケースは(1kg巻×10巻)=10kg入。  
※製品仕様については予告なく変更することがあります。

## 針金

商品記号	サイズ	長さ	定価 (1kg巻/円)
#8 針金	3.9 ~ 4.0	約10m	600
#10 針金	3.1 ~ 3.2	約15m	650
#12 針金	2.5 ~ 2.6	約24m	650
#14 針金	1.9 ~ 2.0	約40m	650
#16 針金	1.5 ~ 1.6	約60m	700
#18 針金	1.1 ~ 1.2	約110m	750
#20 針金	0.85 ~ 0.9	約200m	800
#22 針金	0.66 ~ 0.7	約330m	850

※1ケースは(1kg巻×10巻)=10kg入。  
※製品仕様については予告なく変更することがあります。

## カラー線

商品記号	サイズ	長さ	定価 (1kg巻/円)
#8 カラー	3.9 ~ 4.0	約15m	1,000
#10 カラー	3.1 ~ 3.2	約24m	1,000
#12 カラー	2.5 ~ 2.6	約40m	1,000
#14 カラー	1.9 ~ 2.0	約70m	1,050
#16 カラー	1.5 ~ 1.6	約100m	1,150
#18 カラー	1.1 ~ 1.2	約180m	1,200
#20 カラー	0.85 ~ 0.9	約270m	1,300

※1ケースは(1kg巻×10巻)=10kg入。  
※製品仕様については予告なく変更することがあります。

## 銅線

商品記号	サイズ	長さ	定価 (1kg巻/円)
#8 銅	3.9 ~ 4.0	約8.7m	2,100
#10 銅	3.1 ~ 3.2	約13.5m	2,100
#12 銅	2.5 ~ 2.6	約21m	2,100
#14 銅	1.9 ~ 2.0	約35m	2,100
#16 銅	1.5 ~ 1.6	約54m	2,100
#18 銅	1.1 ~ 1.2	約90m	2,100
#20 銅	0.85 ~ 0.9	約165m	2,100
#22 銅	0.66 ~ 0.70	約280m	2,100

※1ケースは(1kg巻×10巻)=10kg入。  
※製品仕様については予告なく変更することがあります。