


# フラットスプレーノズル 一体式



## ▶ 特長

- シンプルな内部構造のため不純物の詰まりが少ない。
- 粒子が大きい。
- 流量分布は、スプレー幅方向の中央部が凸型。

## ▶ 用途


- フィルター、スクリーン、瓶、機械、鋼板、容器などの洗浄。
- エッチング液、油、潤滑油、除草剤、水溶液などの散布。
- 圧延機のロール、鋼板などの冷却。

## ▶ 材質

- ステンレス鋼(標準 SUS303)、黄銅
- 樹脂(PTFE、PVC、PP)


## 形状・寸法

### ● KSH 型




型 式	寸法 [mm]		取付ねじ	重量 [g]
	B	L		
1/8 KSH	10	18	R1/8	10
1/4 KSH	14	25	R1/4	25
3/8 KSH	17	32	R3/8	45
1/2 KSH	22, 23	38	R1/2	95
3/4 KSH	27	50	R3/4	175
1 KSH	35	60	R1	340
1 1/4 KSH	46	75	R1 1/4	740
1 1/2 KSH	50	90	R1 1/2	1050

### ● KSH...H 型




型 式	寸法 [mm]		取付ねじ	重量 [g]
	B	L		
1/8 KSH...H	14	22	Rc 1/8	20
1/4 KSH...H	19	32	Rc 1/4	55
3/8 KSH...H	22	38	Rc 3/8	80
1/2 KSH...H	27	50	Rc 1/2	160
3/4 KSH...H	32	64	Rc 3/4	290
1 KSH...H	41	80	Rc 1	600

### ● KSH 型 整流器付



※ 整流器を付ける事により、乱流でもスプレーパターンのばたつきを押さえ、安定した噴射をします。(H.7 参照)

### ● KP 型 (樹脂材用形状)



型 式	寸法 [mm]		取付ねじ
	D	L	
1/4 KP	14	25	R1/4
3/8 KP	17	32	R3/8
1/2 KP	22	38	R1/2
3/4 KP	27	50	R3/4

※ KP型は材質が樹脂のみ製作します。

### ● 御注文時のノズル型番の付け方例

1/4 K S H 1 0 8 0  
取付ねじ 材質 型番  
S - ステンレス鋼  
B - 黄銅