

2 ヘラゲイン

標準グレード

屋内使用


RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黒

材質 ポリエステル(PET)

常時使用温度範囲 -70℃～+125℃



●標準タイプ

耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、伸縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまりず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適用します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。

※標準グレード、難燃グレード共に鉄道車輛用材料燃焼試験合格品です。

型番	Article-No.	折径幅 (mm)	適応サイズ(φmm)		包装単位 *販売単位 (m/巻)
			最小	最大	
HEGPX03	170-00030	4	2.4	6.4	200
HEGPX06	170-00060	8	3.2	9.5	200
HEGPX09	170-00090	12	4.7	15.9	100
HEGPX12	170-00120	16	6.4	19.1	100
HEGPX20	170-00200	24	12.7	31.8	100
HEGPX30	170-00300	40	19.1	44.5	50
HEGPX40	170-00400	56	31.8	69.8	50
HEGPX50	170-00500	64	38.1	76.2	50

難燃グレード

屋内使用

RoHS適合

色 黒


材質 ポリエステル(PBT)

常時使用温度範囲 -70℃～+125℃

UL規格認定品

E197993

UL難燃グレード:
VW-1(UL224)



●難燃タイプ

型番	Article-No.	折径幅 (mm)	適応サイズ(φmm)		包装単位 *販売単位 (m/巻)
			最小	最大	
HEGPV0X03	170-50030	4	2.4	6.4	200
HEGPV0X06	170-50060	8	3.2	9.5	200
HEGPV0X09	170-50090	12	4.7	15.9	100
HEGPV0X12	170-50120	16	6.4	19.1	100
HEGPV0X20	170-50200	24	12.7	31.8	100
HEGPV0X30	170-50300	40	19.1	44.5	50
HEGPV0X40	170-50400	56	31.8	69.8	50
HEGPV0X50	170-50500	64	38.1	76.2	50

! ご注意

※製法上、一巻の中には、継ぎ目がある場合がございます。継ぎ目は溶着され、該当箇所が明確にわかるように赤色のテープが巻かれていますので、ご使用の際には、その部分を切断してください。

ス
パ
イ
ラ
ルヘ
ラ
ゲ
イ
ン自
在
フ
ッ
シ
ユ
/
エ
ッ
ジ
ン
グエ
ッ
ジ
フ
ロ
テ
ク
タ
/
グ
ロ
メ
ッ
トヘ
ラ
ダ
ク
トH
ア
ク
セ
サ
リ
電
線
保
護