


カムフォア G 保持器付き・六角穴付き



スタッド径6-20mm

CF...G

スタッド径 mm	呼び番号	質量 (参考) g	主要寸法 mm						
			D	C	d ₁	G	G ₁	B max	B ₁ max
6	CF 6 G	19.5	16	11	6	M 6 × 1	8	12.2	28.2
8	CF 8 G	29.5	19	11	8	M 8 × 1.25	10	12.2	32.2
10	CF 10 G	47.5	22	12	10	M10 × 1.25	12	13.2	36.2
	CF 10-1 G	61.5	26	12	10	M10 × 1.25	12	13.2	36.2
12	CF 12 G	95.0	30	14	12	M12 × 1.5	13	15.2	40.2
	CF 12-1 G	105	32	14	12	M12 × 1.5	13	15.2	40.2
16	CF 16 G	175	35	18	16	M16 × 1.5	17	19.6	52.1
18	CF 18 G	255	40	20	18	M18 × 1.5	19	21.6	58.1
20	CF 20 G	470	52	24	20	M20 × 1.5	21	25.6	66.1
	CF 20-1 G	400	47	24	20	M20 × 1.5	21	25.6	66.1

注⁽¹⁾ 面取寸法 r の最小許容寸法です。

備考1. この軸受は、構造上再給油できません。再給油が必要なときは、IKO 標準カムフォアをご使用ください。

2. グリースを封入しています。