

CP120


外形クランプ

標準在庫品


RHS

イマオ製品ムービー公開



IMAO



本体	口金
S45C 四三酸化鉄皮膜	A7075 ブルー
シャフト、ロックネジ	カバー、セルフカットワッシャー
SCM435 四三酸化鉄皮膜 焼入焼戻	S45C 四三酸化鉄皮膜



セルフカットワッシャー



品番	D ₁	d	H	H ₂	D	H ₁	H ₃	H ₆ (±0.01)	D ₂ (g6)	H ₄	M	H ₇	D _p	D ₃ (h6)	L	P (±0.02)
CP120-06501	65	19	57	10	70	47	39	32	28	12	M6	25	42	6	5	26
CP120-09001	90	23	72	15	95	57	46	38	42	14	M8	28	60	8	7	36

品番	w	H ₅	M ₁	M ₂	D ₄	T	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (kg)	価格
CP120-06501	8	15	M 8×1.25-15L	M4×0.7	18	4	4	60	1.1	37,000
CP120-09001	10	17	M10×1.5 -20L	M5×0.8	22	6	6	100	2.6	47,000

技術データ

- ワークの繰り返し位置決め精度 ±0.03
- 口金交換の繰り返し位置決め精度 ±0.02

付属品

- セルフカットワッシャー…1個
- ダイヤピン…1個
- 六角穴付きボルト…1個

注意事項

- 破損及び変形防止の為、ワークがない状態で締付けは行わないでください。
- セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。

関連製品ページ

- CP121 口金 (P.282参照)
- CP122 旋盤用アダプタ (P.282参照)