



FPH

プル ハンドル

標準在庫品

RHS

材質の特性
P.1815Original ELESA Model PR-PF 

本体

ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック

品番	L	B	A	質量 (g)	価格
FPH 92SL	92	76	83	19	450
FPH137SL	137	122	128	28	550

特長

はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。

技術データ

使用温度 max.80°C min.0°C

注意事項


高温または多湿の条件下でご利用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

機械強度

品番	F _H [N]	F _V [N]
FPH 92SL	1800	500
FPH137SL		


使用例・使用方法

■取付手順




1. プルハンドルの上部をパネルにはめ込み、下部を押し込みます。
2. スナップ構造によりプルハンドルが固定します。

持上げ可能荷重

F_HとF_Vは通常の作業条件で重量物を持上げる場合の破壊点の平均値です。

■取付面加工



ハンドルを取付ける前に、取付穴のバリ取りをお勧めいたします。

c(パネルの厚さ)	FPH92SL		FPH137SL	
	a(+0.2) (±0.1)	b(±0.1)	a(+0.2) (±0.1)	b(±0.1)
0.7を超え 1 以下	87.5	30.5	132	30.5
1 を超え 1.5以下		30.7		30.7
1.5を超え 2 以下		31.7		31.7
2 を超え 2.2以下				