


AGDC

チェーン ガイド(AGDCガイド)

IMAO
標準在庫品
RHS

 材質の特性
P.786

追加可

 切断
穴加工 P.1804


レール	Cチャンネル
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ

品番	チェーン No.	Bf	A	W	W1	H	H1	H2	t	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
AGDC35	35	4.4	2.2	20	14.5	16	13	10	1.5	700	2	4,900
AGDC40	40	7.6	2.3		22					740		5,400
AGDC50	50	9.1	2.7	28	27.2	20	16	12	2	1260		6,600
AGDC60	60	12.2	3.4		35	22	18			1370		8,600
AGDC80	80	15.3	4.6	38	44.6	30	25	18	2.5	2380		11,000

※切断費 450/カット(円)

注意事項


- ・適用チェーンは二列の伝動用ローラーチェーン及びブッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位が大き場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

切断・穴加工を承ります!


 詳しくは、
P.1804

特殊品・ロット品 P.1810

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
AGDC35	M4	AGDC35	M4
AGDC40	M5	AGDC40	M5
AGDC50			
AGDC60	M6	AGDC60	M6
AGDC80			

- ・Cチャンネルは、溶接可能です。
- ・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。

 ハンドル
& グリッパ

 インジケータ
& スケール

 アクチュエータ
ユニット

 回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ
& ラッチ

 オイルキャップ
& ゲージ

 アジャスター
フット
& キャスタ

デンジョナー

**ガイド
レール**

 ガイド
ローラー

 スライド
レール

 スイッチ
ドッグ

プランジャー

 位置決め
部品

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライドロック

 エア
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
& ストップバー

 サポーター
& スペーサー

 ワーク
グリッパ

 ボルト
& ナット

吊具

 工場用
無線機器

 機械
カバー

 各種
サービス