

AG

チェーン ガイド(AGガイド)

標準
在庫品




RHS

材質の特性
P.766

追加加工

切断
穴加工 P.1804

IMAO



レール

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン

品番	チェーン No.	Bf	A	W	H	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
AG 35	35	4.4	2.2	15	10	120	2	2,800
AG 40	40	7.6	2.3	20		160		3,100
AG 50	50	9.1	2.7			200		3,100
AG 60	60	12.2	3.4	25		460		3,600
AG 80	80	15.3	4.6	40	15	480		7,000
AG100	100	18.4	6.1	45		480		7,500

※切断賃 360/カット(円)

注意事項


- 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
- 2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- 製品長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
- 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、
P.1804

特殊品・ロット品 P.1810

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
AG 35	M4	AG 35	
AG 40	M5	AG 40	-
AG 50		AG 50	M4
AG 60		AG 60	M4
AG 80	M6	AG 80	M5
AG100		AG100	M6

- 取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール取付例」をご覧ください。(P.1806参照)