


RLT-AL

RLTアルミレール

標準在庫品 **ROHS**

Original ELESA Model RLT-AL **elesa**
ele:roll



本体
A6N01 アルマイト表面処理 ナチュラル

RLT-AL RLTアルミレール


品番	L	質量(g)	価格
RLT-AL-270	270	123	790
RLT-AL-540	540	247	1,200
RLT-AL-810	810	370	1,700
RLT-AL-1080	1080	495	2,300
RLT-AL-1350	1350	618	2,700
RLT-AL-1620	1620	740	3,200
RLT-AL-1890	1890	865	3,700
RLT-AL-2160	2160	990	4,000
RLT-AL-2430	2430	1110	4,400
RLT-AL-2700	2700	1235	4,900
RLT-AL-2970	2970	1360	5,100

RLT-AL-SL RLTアルミレール(スロット穴付き)

品番	L	穴加工個数	質量(g)	価格
RLT-AL-270-SL	270	10	123	910
RLT-AL-540-SL	540	20	247	1,500
RLT-AL-810-SL	810	30	370	2,100
RLT-AL-1080-SL	1080	40	495	2,800
RLT-AL-1350-SL	1350	50	618	3,300
RLT-AL-1620-SL	1620	60	740	3,900
RLT-AL-1890-SL	1890	70	865	4,600
RLT-AL-2160-SL	2160	80	990	4,900
RLT-AL-2430-SL	2430	90	1110	5,500
RLT-AL-2700-SL	2700	100	1235	6,000
RLT-AL-2970-SL	2970	110	1360	6,300


使用例・使用方法

- 液体が浸入する場合(ウォータージェットで定期清掃するなど) RLTアルミレール底面に排出用穴加工を施すことを推奨します。
- 曲がりに強く、2点支持・全面支持どちらでもご使用いただけます。




固定方法

- RLT-AL RLTアルミレールをご使用の場合は、M5またはM6用穴加工を施し、ボルトにて固定してください。
- M5ボタンボルトでの固定を推奨いたします。M5セルフタッピン皿ネジ・M6セルフタッピンネジでも固定可能です。



取付方法

- 最長サイズ(L=2970)で RLT-E を最大11個取付け可能です。
- RLT-E-PA/RLT-E-TPU ははめ込み式スナップ構造のため、上部から取付け可能です。



- RLT-E-POM は、側面からスライドさせて取付けてください。

注意事項

端面から長穴までの距離は製品によって異なります。

技術データ

技術データ (P. 4 参照)