


プロファイル

ヒンジプロファイル 6


L6-HP

¥ 下記一覧


ROHS




L6-HPFP30



穴加工例



L6-HPF30



L6-HPS30

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理



使用例はP.223参照。
穴加工はP.17参照。

品番	仕様	質量 (g/m)	価 格	単 位
L6-HPFP30-3M	定寸3000mm+切りしろ	540	4,200	本
L6-HPFP30-(必要長さ)mm	最大3000mm		1,800	m
L6-HPF30-3M	定寸3000mm+切りしろ	570	4,300	本
L6-HPF30-(必要長さ)mm	最大3000mm		1,900	m
L6-HPS30-3M	定寸3000mm+切りしろ	600	4,400	本
L6-HPS30-(必要長さ)mm	最大3000mm		1,900	m

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ


技術データ

ヒンジピン 6×60


L6-HPIN6

¥ 430円 (1セット)


ROHS



ピン:1個



ワッシャー:1個



ブッシュ:2個



キャップ:2個

材質(ピン)	スチール
処理(ピン)	亜鉛三価クロメート
材質(ワッシャー)	ステンレス
材質(ブッシュ、キャップ)	ポリアミド
質量	25g



ヒンジプロファイル、アルミヒンジ専用です。