

MBID

IDクランプ

標準
在庫品

R&S

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO


NEW品番
赤文字表記



MBID 02~06



MBID 08~16B





MBID 16C, 16D




MBID 16E




MBID 16F




■ロッキングリング(MBID16Fのみ2サイズ付属)



MBID 16C付属品



MBID 16D~F付属品



MBID 16F付属品

本体	テーバーボルト
SUM24L 四三酸化钛皮膜 /MBID16Fのみ A7075-T6 陽極酸化皮膜 ブラック	SCM440 焼入焼戻 フッ素樹脂コーティング HRC39~45

品番	適応ワーク径 注1)	D ₁	D ₂	H ₂	H ₁	D (⁰ _{-0.05})	H	M	L	W
MBID02	φ 4.1~φ 7.4	7.4	4.1	6.1	7.6	20	10.7	M 2×0.4	4.1	1.5
MBID04	φ 7.1~φ 12.4	12.4	7.1	15	16	29.72	21.8	M 4×0.7	7.2	3
MBID06	φ 12.2~φ 14.2	14.2	12.2		19	31.5	24.9	M 6×1	11.2	5
MBID08	φ 13.5~φ 20	20	13.5			37.5		M 8×1.25	13.2	6
MBID10	φ 18 ~φ 27	27	18	17.5	22.2	50	28.6	M10×1.5	16.3	8
MBID12	φ 23 ~φ 35.3	35.3	23	20.6	25.4	56	31.8	M12×1.75	20.3	10
MBID16A	φ 29.3~φ 42	42	29.3	27	31.8	69.5	39.6	M16×2	21.4	14
MBID16B	φ 29.3~φ 51.5	51.5				75.5				
MBID16C	φ 29.3~φ 77.7	77.7				107.5				
MBID16D	φ 29.3~φ 103	103		32.3	37.6	132.9			19.3	
MBID16E	φ 29.3~φ 175	175				152.4				
MBID16F	φ 29.3~φ 250.2	250.2								

注1) 拡張幅を考慮し、ワーク径に適応するようセルフカットしてください。