

NF,F,NV,V

平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車



標準 **在庫品** **R** **※S** 追加加工可 軸穴加工 P.214B



NF
(平型ハンドル車
握り用メネジなし)



F
(平型ハンドル車
握り用メネジあり)
注) 握りは別売品です。




NV
(朝顔型ハンドル車
握り用メネジなし)




V
(朝顔型ハンドル車
握り用メネジあり)
注) 握りは別売品です。

★One Point
旧JIS準拠




NF F 80~315
(平型ハンドル車)



NV V 80~315
(朝顔型ハンドル車)

注) 上記寸法図は固定握り(SA)を取付けた図です。



専用プラグ 六角穴付き止めネジ

F V 355~500 **NF NV** 355~500

ハンドル車
FC材
クロムメッキ

NF F (平型ハンドル車)

品番	スポーク数	D	H	A	D ₁	L	S	Fタイプのみ		質量(g)	価格
								M	R		
NF 80 F 80	3	80	24	14	25	24	9	M 5×0.8	30	350	870
NF100 F100		100	25	15	30	25			40	500	1,100
NF125 F125		125	29	16	35	29		M 6×1	51	850	1,430
NF140 F140		140	30	17	30	30	58		1150	1,760	
NF160 F160		160	33	18	38	33	13	M 8×1.25	67	1500	2,200
NF180 F180		180	35	20	35	35			76	1600	2,800
NF200 F200	200	37	22	40	37	14		M10×1.5	84	2200	3,200
NF225 F225	225	39	24	45	39		95		2900	4,100	
NF250 F250	250	41	26	53	41		107	3700	5,100		
NF280 F280	280	43	26	53	43	16	M12×1.75	122	4500	6,600	
NF315 F315	315	45	28	60	45			138	5900	8,200	
NF355 F355	355	50	30	67	50		19	M16×2	151	7800	11,000
NF400 F400	400	52	32	72	52	172			9600	15,400	
NF450 F450	450	60	34	72	60	196			12800	22,000	
NF500 F500	500	82	82	82		221	14000	24,200			