

APS-M


クランプピン

標準 **在庫品** **RHS**


IMAO

NEW 品番
赤文字表記

本体
スチール
耐食・減摩コーティング
HRC50~60



APS100-M8 APS140-M16




APS140-M12

品番	タイプ	M	D ₁ (h6)	L ₁	D	L	d	L ₂	質量 (g)	価格	適用 マウントモジュール (P. 1856 参照)
APS100-M8A	基準	M 8×1.25	15	4	23.7	25	12.5	2.5	48	8,400	APS100
APS100-M8B	ダイヤ									11,000	
APS100-M8C	クランプ									8,700	
APS140-M12A	基準	M12×1.75	25	5	39.3	39.5	16.5	9.5	220	9,800	APS140
APS140-M12B	ダイヤ									12,000	
APS140-M12C	クランプ									9,000	
APS140-M16A	基準	M16×2				37.5	24	3.9	180	14,000	
APS140-M16B	ダイヤ									19,000	
APS140-M16C	クランプ									12,000	

使用例・使用方法


■ 1個使用の場合

Aタイプ(基準) …1個




■ 2個使用の場合

Aタイプ(基準) …1個
Bタイプ(ダイヤ) …1個



■ 4個使用の場合

Aタイプ(基準) …1個
Bタイプ(ダイヤ) …1個
Cタイプ(クランプ) …2個



■ 6個使用の場合

Aタイプ(基準) …1個
Bタイプ(ダイヤ) …1個
Cタイプ(クランプ) …4個

