



# MVSJ-MJ

## スペーサージョー

標準 在庫品 **RHS**

**IMAO**




本体  
S40C  
表面硬化  
研磨仕上  
HRC50~55

品番	W	H	W <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	P	t	W <sub>2</sub>	L <sub>2</sub>	M
<b>MVSJ110MJ</b>	106	40	42	8	19	28	8	51	45	M 8×1.25 深さ15
<b>MVSJ150MJ</b>	146	50	52	12	24	34	10	65	50	M12×1.75 深さ15

品番	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	質量 (kg)	価格	適用 マルチファンクションバイス
<b>MVSJ110MJ</b>	M 8×1.25 深さ16	M 8×1.25-20L	1.2	33,000	MVMF110 (P. 2014 参照)
<b>MVSJ150MJ</b>	M10×1.5 深さ16	M10×1.5 -20L	2.05	42,000	MVMF150 (P. 2014 参照)

### 使用例・使用方法



中間プレートとしてご利用になります。