

TORQ-TENDER

TT-□-03 TYPE




仕様

型式	サイズ	設定トルク値 [N・m]										最高回転速度 [min ⁻¹]	慣性モーメント [kg・m ²]	質量 [kg]
		スプリング色分け												
		無色	ブルー	レッド	イエロー	ホワイト	グレー	グリーン	ブラウン	無色				
TT-1X-03	1X	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	1800	0.09×10 ⁻³	0.4	
TT-2-03	2	1	2	3	4	5	6	7	8	10	1800	0.31×10 ⁻³	0.8	
TT-2X-03	2X	2	3	5	8	10	12	15	18	20	1800	0.66×10 ⁻³	1.1	
TT-3-03	3	5	8	10	15	20	25	30	35	40	1800	1.59×10 ⁻³	1.7	
TT-3X-03	3X	10	16	20	30	40	50	60	70	80	1800	2.43×10 ⁻³	3.0	
TT-4X-03	4X	20	30	50	80	100	120	150	180	200	500	15.8×10 ⁻³	6.5	

※ 上表の設定トルク値は回転速度 1500min⁻¹ 時の値です。
 ※ 設定トルク値で耐久性が必要な場合は、サイズアップしてください。

寸法



単位 [mm]

サイズ	新JIS規格対応軸穴寸法	
	K	
1X	10・11・12	
2	11・12・14・15	
2X	14・15・16・18・19	
3	18・19・20・22・24・25	
3X	18・19・20・22・24・25	
4X	19・20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45	

単位 [mm]

サイズ	旧JIS規格対応軸穴寸法	
	K	
1X	8・10・11・12	
2	11・12・14・15・16	
2X	14・15・16・18・19・20	
3	18・19・20・22・24・25	
3X	18・19・20・22・24・25	
4X	19・20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45	

※ 穴径φ8mmはキー溝がありません。
 ※ 穴加工規格はP4をご覧ください。

単位 [mm]

サイズ	K1	B	D	E	F	H	N	L	P	S	T	U	M	CADファイルNo.
1X	12.5	34	42	20	35	30	25	55	16	14	2.5	4	2-M4	TT-031
2	16.5	38	55	25	40	40	30	65	20	18	3	5	2-M5	TT-032
2X	20.5	40	65	25	45	45	31	70	20	18	3	5	2-M5	TT-033
3	25.5	52.5	75	35	55	60	45	90	30	28	4	7	2-M6	TT-034
3X	25.5	75	75	35	90	60	45	125	30	28	4	7	2-M6	TT-035
4X	46	100	120	50	90	85	57	140	45	40	4.5	12	2-M8	TT-036

※ 外径キー (旧JIS 2種) およびストップリングは付属品です。

ご注文に際して

TT - 2X - 03 - 20H - 15NM - P

サイズ ————
 タイプ ———— 03:軸端取付け巻き掛け
 ハブ穴径 (φK) ————
 キー規格 ———— 無記:旧JIS(2種)規格対応
 H:新JIS規格対応
 N:新規格モータ対応
 オプション ———— 無記:なし
 P:シグナルピン付き
 設定トルク ————
 ※正・逆転で設定トルクを変える場合は弊社までお問い合わせください。