



RoHS対応

ERON® AMP®

KEY BLOCKS

No.E-606


ガイドブロック(ストレート型)

材質 S45C


熱処理 焼入 HRC40 ± 4

- 固定物とテーブルの溝巾が同じものに使用できます。
- 溝巾が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。

使用例



参照ページ



2個価格

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A ^{h6}	B	C	D	E	F	適合取付ボルト(別売)	質量g	価格
15904	SGB1010	10	8	20	4.5	8	3.5	M4×10	15	3,040
15905	SGB1212	12	8	20	5.5	9	2.5	M5×12	19	3,040
15906	SGB1414	14	10	22	7	11	3	M6×15	21	3,190
15907	SGB1616	16	10	22	7	11	3	M6×15	26	3,190
15908	SGB1818	18	10	22	7	11	3	M6×15	30	3,190
15909	SGB2020	20	10	22	7	11	3	M6×15	34	3,190
15910	SGB2222	22	12	32	7	11	5	M6×15	55	3,890

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメント

クランピング
パーツ


補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引



RoHS対応

ERON® AMP®

KEY BLOCKS

No.E-605

ガイドブロック(段付型)


材質 S15C

熱処理 焼入


表面処理 黒染め

- 20mmのキー溝を持つバイス又は固定物にネジ止めして用います。
- ガイドブロックのサイズを使い合わせる事によってどの機械にでも使用出来ます。

使用例



参照ページ



2個価格

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A ^{h6}	B ^{h6}	C	D	E	F	G	適合取付ボルト(別売)	質量g	価格
15897	FGB1020	10	20	10	22	6.5	11	2.5	M6×10	20	10,200
15898	FGB1220	12	20	10	22	6.5	11	2.5	M6×10	25	10,200
15899	FGB1420	14	20	10	25	6.5	11	3.5	M6×15	28	9,880
15900	FGB1620	16	20	10	25	6.5	11	3.5	M6×15	30	9,880
15901	FGB1820	18	20	10	25	6.5	11	3.5	M6×15	30	9,880
15902	FGB2020	20	20	10	25	6.5	11	3.5	M6×15	35	8,640
15903	FGB2220	22	20	12	32	6.5	11	3.5	M6×15	50	11,100