AC形3点セット

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組付けたセットです。

形　式	接続口径 B	流量(代表値*) L/min	設定圧力範囲 MPa	使用範囲	備　考
AC10-M5G	M5X0.8	75	0.05～0.7	1. 最高使用圧力 1.0MPa 2. 周囲温度および使用流体温度 −5～60℃(凍結なき事) 3. 保証耐圧力 1.5MPa	1. 流量算出条件 一次側圧力 0.7MPa 二次側圧力 0.5MPa 圧力降下 0.1MPa
AC20-01G-A・02G-A	1/8・1/4	400	0.05～0.85		
AC25-02G-A・03G-A	1/4・3/8	950			
AC30-02G-A・03G-A	1/4・3/8	1,800			
AC40-02G-A・03G-A・04G-A	1/4・3/8・1/2	3,000			
AC40-06G-A	3/4	2,000			
AC50-06G・10G	3/4・1	3,200			
AC55-10G	1	3,400			
AC60-10G	1	3,500			

AL形ルブリケータ

エア駆動機器や電磁切替弁の潤滑のため、圧縮空気中に油を供給するために使用します。

形　式	接続口径 B	流量(代表値*) L/min	貯油量 cm^3	使用範囲	備　考
AL10-M5	M5X0.8	160	7	1. 最高使用圧力 1.0MPa 2. 周囲温度および使用流体温度 −5～60℃(凍結なき事) 3. 保証耐圧力 1.5MPa	1. 流量算出条件 一次側圧力 0.7MPa 圧力降下 0.08MPa 2. 推奨使用油 タービン1種(ISO VG32)
AL20-01-A・02-A	1/8・1/4	3,300	25		
AL30-02-A・03-A	1/4・3/8	5,800	55		
AL40-02-A・03-A・04-A	1/4・3/8・1/2	7,700	135		
AL40-06-A	3/4	7,300	135		
AL50-06・10	3/4・1	11,000	135		
AL60-10	1	15,000	135		

AW形フィルタレギュレータ

エアラインの一定量の過飽和水分と固異物の除去ならびに、圧力制御を行うために使用します。

形　式	接続口径 B	流量(代表値*) L/min	設定圧力範囲 MPa	使用範囲	備　考
AW10-M5G	M5X0.8	120	0.05～0.7	1. 最高使用圧力 1.0MPa 2. 周囲温度および使用流体温度 −5～60℃(凍結なき事) 3. 保証耐圧力 1.5MPa	1. 流量算出条件 一次側圧力 0.7MPa 二次側圧力 0.5MPa 圧力降下 0.1MPa 2. ろ過度 5μm
AW20-01G-A・02G-A	1/8・1/4	500	0.05～0.85		
AW30-02G-A・03G-A	1/4・3/8	1,500			
AW40-02G-A・03G-A・04G-A	1/4・3/8・1/2	2,300			
AW40-06G-A	3/4	3,600			
●フィルタレギュレータ(2MPa仕様)					
AW20-01G(02G)-2-X425	1/8・1/4	500	0.1～1.6	1. 最高使用圧力 2.0MPa 2. 周囲温度および使用流体温度 −5～60℃(凍結なき事) 3. 保証耐圧力 3.0MPa	1. 流量算出条件 一次側圧力 0.7MPa 二次側圧力 0.5MPa 圧力降下 0.1MPa 2. ろ過度 5μm
AW30-02G(03G)-2-X425	1/4・3/8	1,500			
AW40-02G(03G・04G)-2-X425	1/4・3/8・1/2	2,300			
AW40-06G-2-X425	3/4	3,600			

FD・AD形配管機器用オートドレンバルブ

配管途上や空気清浄器・ドライヤのドレンを自動排出するために使用します。

AD5

形　式	接続口径 B	使用圧力範囲 MPa	排出方式	使用温度範囲 ℃	備　考
FD1D-04	Rc1/2	0.05～0.98	フロート式	2～60 (凍結なき事)	MSL(M)400～1300
FD2NC-04		0.15～1.0	フロート式 (ノーマルクローズ)		DR(C)-3D
FD2-04		0.1～1.0	フロート式 (ノーマルオープン)		DR-6D～15E・DRC-4D～15E
FD6-04					DR-22E～55E・DRC-22E～37E
FD5-04		0.05～0.98			DRC-55C
NH-503SR-15A		0.14～1.7		5～60 (凍結なき事)	DRC-37HD～150HD
AD5-04		0.3～0.97	ディスク式		—
AD402-02・03・04	Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2	0.1～1.0	フロート式	−5～60 (凍結なき事)	—
AD600-06・10	Rc3/4・Rc1	0.3～1.0			—

HB形トランスホーマ

比較的細かい水分・ゴミを除去し、しかも圧力の調整ができて便利です。

形　式	接続口径 B 一次側	接続口径 B 二次側	最大流量 L/min	最高使用圧力 MPa	設定圧力範囲 MPa	ろ過度 μm	ドレン方式	備　考
HB-602	G3/8×1	G1/4ボールコック×2	800	1.0	0.05～0.8	15	手動	1. 流量算出条件 設定圧力 0.6MPa 圧力降下 0.1MPa
HBH-602(中圧用)			950	1.4	0.05～1.2			1. 流量算出条件 設定圧力 1.2MPa 圧力降下 0.1MPa

*一次側ホースニップルG1/4付属

*代表値：複数形式併記の場合、接続口径が大きい機種の値です。