

RoHS対応

ERON®

No.E-496

STOPPER BLOCKS


## ストップパーブロック

材質 S45C-D

熱処理 焼入 HRC30 ± 5

表面処理 黒染め


●ワークの位置決め、横押しなど。



## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	ネジ径	A	B	C	D	E	F(並目)	G	H	質量g	価格
38752	SBL08	M 8	50	19	38	25	M 8用	M 8×1.25	19	29	260	1,910
38753	SBL12	M12	65	25	50	40	M12用	M12×1.75	25	37	520	2,590
38754	SBL16	M16	80	32	50	50	M16用	M16×2	25	33	750	3,180

## 使用例



## 参照ページ

ハイットブロック



P.321 ▶

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引