



標準プーリサイズ T5

標準プーリ形状



● プーリ呼称



● フランジ呼称



標準プーリ幅で規定されるプーリ寸法表

呼び幅	使用ベルト幅 (mm)	プーリ幅 L _A (mm)	全幅 L _B (mm)	全幅 L _w (mm)	歯幅 W (mm)	フランジ段幅 H (mm)	ヌスミ深さ G (mm)
10	10	15	12~30歯: 23 32~40歯: 25	25	11	2	5

標準プーリ歯数で規定されるプーリ寸法表

プーリ歯数	プーリ形状	材質	ピッチ径 PD (mm)	外径 OD (mm)	ボス幅 K (mm)	ボス径 D (mm)	軸穴径 (mm)		ヌスミ径 E (mm)	対応フランジサイズ				
							min	max		厚み F	M			
12	C	焼合金	19.10	18.25	10	23	5	8	57	F-10	23	12		
14			22.28	21.45		26	6	10		F-10	26	16		
15			23.87	23.05		28	6	14		F-10	28	18		
16			25.46	24.60		16	6	9		F-10	28	18		
18			28.65	27.80		18	6	10		F-10	31	20		
20			31.83	31.00		19	6	11		F-10	35	22		
22			35.01	34.25		25	8	15		F-10	40	28		
24			38.20	37.40		25	8	15		F-10	43	28		
25			39.79	39.00	25	8	15	F-10		43	28			
26			41.38	40.60	30	8	20	F-10		47	34			
28			44.56	43.75	30	8	20	F-10		48	36			
30			47.75	46.95	30	8	20	F-10		51	36			
32			50.93	50.10	30	10	20	F-10		54	41			
36			A・B	鋼材	57.30	56.45	10	30		10	20	F-10	61	41
40					63.66	62.85		35		10	25	F-10	69	50
44					70.03	69.20		35		10	25			
48	76.39	75.55			35	10		25						
50	79.58	78.75			35	10		25						
60	95.49	94.65			35	10		25						

※外径公差については、外径にかかわらず±0.05mmです。

