

[ストレートグラインダー Straight Rotary Handpiece]

スタンダードロータリー Standard Rotary

スタンダードヘッド(H011)を搭載したハンドピース。

バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプ。回転数とトルクの異なる7機種から選べます。

Handpiece equipped with the Model H011 Head.

Standard type that can be used for a wide range of work from deburring to mirror polishing.

Selection among 7 types in different rotation speed and torque.

超高速型 Ultrahigh speed type

ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツール®を使用する作業に適します。

Suitable for small diameter Sentan Tool® Diamond/CBN Tools, Carbide Cutters, Steel Cutters and Mounted Points.

V112H 小径のセンタンツール®を使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。

Especially effective for small diameter tools.



搭載ヘッド: H011
Head Model

搭載モーター: KV112H
Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	2,000~50,000r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~30D.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.45D.C.A
最大トルク Maximum Torque	2.3cN·m
重量 (カールコードを含まず) Weight (not including cord)	197g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	アイボリー: Ivory

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)

付属スリーブコレット Accessory: **PA2001** (φ2.34)

高速型 High speed type

ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適します。

Suitable for high speed processing with Sentan Tool® Diamond/CBN Tools, Carbide Cutters, Carbide Drills and Mounted Points and for medium and low speed processing with Sentan Tool® Abrasive Rubber Points, Brushes and Polishing Tools.

M112H 小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。

Slim and compact size providing high speed.



搭載ヘッド: H011
Head Model

搭載モーター: KM112H
Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	1,000~35,000r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~30D.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.35D.C.A
最大トルク Maximum Torque	3.4cN·m
重量 (カールコードを含まず) Weight (not including cord)	224g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	バイオレット: Violet

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032** (φ3.0)

付属スリーブコレット Accessory: **PA2001** (φ2.34)

※写真中のセンタンツール®は別売りです。 The SENTAN TOOL® in photos is an option.

※ハンドピースを使用するためには必ずパワーバックが必要です。 A POWER PACK is needed to operate a handpiece.