






パイプのクロス穴



プッシングのギザギザ穴



直線部



ドリル穴

SCRAPERS



内径スクレーパー NG3710 (旧IS1000) ¥3,290

左の写真のようなクロス穴のバリ取りに適しています。
▶NG-3(ノガグリップ3)ハンドル、Dホルダー、
D66内径スクレーパー刃付。(1.5mmの六角レンチが標準で付いています。)



ミディースクレーパー SC8000 ¥2,920

キサゲ・トリム加工、バリ取りなど、ほとんどすべての材質の被削材に使用できます。
▶陽極酸化処理されたスクレーパーハンドル、T80の両頭三角形スクレーパー刃付。

超硬ソリッドスクレーパー SC5500 ¥4,690

D55の超硬スクレーパー刃が付いています。



※下記ブレードは、D55(1400-1700HV)を除きすべてハイス鋼です。T80はHRC58-60ですが、その他のハイス鋼ブレードはHRC62-64です。

ブレード名称	型番	形状	刃幅×全長(mm)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適用ホルダー
D50	BD5010		3.2×50	60°	27	10	¥13,000	六角アルミハンドル SC1300 及び Dホルダー EL05003
	2				1	¥1,360		
new D50TiN	BD5012		3.2×50	60°	27	10	¥19,500	
D55 超硬ソリッド	BD5510		3.2×50	60°	44	10	¥32,500	
	BD5501				9	1	¥3,750	
D66	BD6610		3.2×48	50°	34	10	¥12,500	
D75	BD7510		3.2×75	60°	51	10	¥13,000	
	BD7501				8	1	¥1,500	
D77	BD7710		3.2×73	50°	55	10	¥12,500	
	BD7701				9	1	¥1,450	
T40	BT4001		4.2×43	60°	2	1	¥1,300	TNホルダー EL0608
T60	BT6001		6.5×63	60°	7	1	¥1,800	
T80	BT8000		4.0×80	60°	11	1	¥1,670	六角アルミハンドル SC1300
T120	BT1200		7.0×120	60°	22	1	¥2,870	SC1400 UH1000