



適合素材 Applicable Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber

超硬合金・サマート
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅
Aluminium / Copper

適合機器類 Applicable Machines

エアグラインダー
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル
Drill Press / Electric Drill

スピンドル
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー
Bench Grinder

ハンド
Hand Use

自動機ロボット
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable

V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

1Pack

1 Piece




電着φ8~φ13 Electroplated φ8~φ13

Shank φ 2.34 / φ 3.0



★MC1103

20,000 r.p.m



#400 φ2.34	MC1101 L=45.0mm	MC1102	★MC1103
#600 φ3.0	MC1201 L=44.5mm	MC1202	MC1203

1Pack

1 Piece

電着φ19 Electroplated φ19

Shank φ 2.34 / φ 3.0







★MC1114

15,000 r.p.m

#400

20,000 r.p.m

#200



φ 2.34	★MC1114	MC1115	MC1116	MC1117
φ 3.0	MC1214	MC1215	MC1216	MC1217

1Pack

1 Piece

電着φ22 Electroplated φ22

Shank φ 2.34 / φ 3.0







★MC1121

15,000 r.p.m

#400

20,000 r.p.m

#200



φ 2.34	★MC1121	MC1122	MC1123	MC1124
φ 3.0	MC1221	MC1222	MC1223	MC1224

