

AD
ダイヤモンド/
CBN工具

BC
超硬
カッター

BS
スチール
カッター

CA
軸付砥石

DB
軸付
ゴム砥石

DE
特殊弾性
砥石

EA
サンダー

ES
アタッチメント
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ポリッシング
工具

HD
研磨剤

JA
精密研磨
工具

KA
ドリル

MC
カッティング
工具

NA
ホイール
工具

PA
補助工具

RD
ハンド
ツール

SA
ミニモ
専用工具

ZC
セット工具

適合素材
Applicable
Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass

超硬合金・サーメット
Carbide / Cermet

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel

一般鋼・ステンレス
General Steels / Stainless Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber

アルミニウム・銅
Aluminium / Copper

適合機器類
Applicable
Machines

エアグラインダー
Air Grinder

両頭グラインダー
Bench Grinder

ボール盤・電気ドリル
Drill Press / Electric Drill

ハンド
Hand Use

スピンドル
Machine Tools Attachment

自動機ロボット
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable

V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21


メタルベースダイヤモンドシート (電着タイプ) Metal-Based Diamond Sheets (Electroplated Type)




CHECK

- 電着ダイヤモンド製品と同様の性能を持つ金属ベースのダイヤモンドシートです。
- 砥粒の突出が大きくダイヤモンドポリッシングシートで最も研削性、耐久性、耐磨耗性に優れています。
- Diamond polishing sheet performed same as electroplated diamond products.
- Excellent in grinding, durability and abrasion resistance in diamond polishing sheets due to large protrusion of grains.

1 Pack
2 Pieces




1 Pack
1 Piece




#140	RD7201	RD7211
#200	RD7202	RD7212
#270	RD7203	RD7213
#400	RD7204	RD7214
#600	RD7205	RD7215
#800	RD7206	RD7216
#1000	RD7207	RD7217
#2000	RD7208	RD7218
#3000	RD7209	RD7219

フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ) Film-Based Diamond Sheets (All Layered Type)




- 砥粒が表面だけでなくフィルム全体に存在する長寿命な精密研磨シートです。
- 柔軟性と引張強度に優れ、常に安定的にシート面がワークを捉えるため、均一で美しい仕上げ面が得られます。
- Long life precision polishing sheets containing grains not only on surface but also all over film.
- Excellent in flexibility and tensile strength and providing uniform finishing with stability to match on surface of work material.

1 Pack
3 Pieces



1 Pack
1 Piece



#200	RD7301	RD7311
#280	RD7302	RD7312
#400	RD7303	RD7313
#600	RD7304	RD7314
#800	RD7305	RD7315
#1500	RD7306	RD7316
#3000	RD7307	RD7317
#5000	RD7308	RD7318
#8000	RD7309	RD7319