

■ 共通技術データ


- 表面処理 シルバー：アルマイト処理(平均5μm以上)
クリア電着塗装 ※
- 切断寸法 mm単位
- 切断公差 ±0.3mm(≦2m)
- ブラック：黒アルマイト処理(平均5μm以上)
艶消クリア電着塗装 ※
- ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

スタンダード級




AFS-45180B-8

12,400 円/m



適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECP-4590-8 (2個使用)
- 230 円/piece



参照 P202...④

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	2413.9 mm ²	6.517 kg/m	Ix 59.1×10 ⁴ mm ⁴ Iy 782.9×10 ⁴ mm ⁴


スタンダード級



AFS-45180L-8


12,210 円/m

○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECP-4590-8 (2個使用)
- 230 円/piece



参照 P202...④

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	2375.6 mm ²	6.414 kg/m	Ix 57.7×10 ⁴ mm ⁴ Iy 784.6×10 ⁴ mm ⁴


スタンダード級



AFS-90180L-8


24,500 円/m

○ NIC規格タップ位置



適応エンドキャップ

- ブラック色
- ECP-4590-8 (4個使用)
- 230 円/piece




参照 P202...④

■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材質	引張強度	断面積	質量	断面二次モーメント
4,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	3966.85 mm ²	10.71 kg/m	Ix 413.4×10 ⁴ mm ⁴ Iy 1497.3×10 ⁴ mm ⁴

● T溝詳細図



● 標準座グリ基準寸法 (M8)

	ds	d'	dk	D'	K	H'	H''
40角	8	8.6	13	14	8	15.5	64
45角						18	71

各フレームごとの詳細寸法はP412を参照

