



RoHS対応

ERON®

SWING CLAMPS SUPPORTING CYLINDERS

No.E-318


スイングクランプ用 ハイトアジャストサポート

材質 SCM420

熱処理 焼入HRC60

表面処理 黒染め

- もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。
T溝にもタップ穴にも使えます。



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス


技術資料

索引


仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A _{-0.002 0.010}	B	C	D	E	F(並目)	G	H	質量kg	価格
03504	EWN-331350	35	40	36	7.5	20	M12×1.75	0.02	0.005	0.33	6,060
03505	EWN-331704	70	40	36	25	20	M12×1.75	0.03	0.005	0.64	7,160
03506	EWN-331146	140	40	36	60	20	M12×1.75	0.07	0.005	1.34	11,800
03507	EWN-331635	35	60	55	7.5	20	M12×1.75	0.02	0.005	0.70	10,200
03508	EWN-331670	70	60	55	25	20	M12×1.75	0.03	0.005	1.49	11,800
03509	EWN-331614	140	60	55	60	20	M12×1.75	0.07	0.005	3.05	20,600

使用例



参照ページ

Tスロットナット
(ネジ貫通タイプ)

P.469 ▶