


M6 リニアスライドフレーム



AFC-9660-6

10,800 円/m



■ 技術データ


在庫寸法	販売寸法 ^{※1}	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~3,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	1502.9 mm ²	4.058 kg/m	lx 64.9×10 ⁴ mm ⁴ ly 185.6×10 ⁴ mm ⁴

M6 フリーフローコンベアフレーム



AFH-6090-6

10,800 円/m



■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{※1}	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント
6,000 mm	15~3,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	1252.1 mm ²	3.381 kg/m	lx 42.3×10 ⁴ mm ⁴ y 120.1×10 ⁴ mm ⁴

適応エンドキャップ


●ブラック色

ECP-6090-6

●グレー色

ECP-6090-6-GY

220 ¥/piece




参照 P201…②③

M6 コンベアフレーム



AFL-4238-6

4,320 円/m



■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法 ^{※1}	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~3,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	397.7 mm ²	1.074 kg/m	$I_x 5.21 \times 10^4 \text{ mm}^4$	$I_y 4.31 \times 10^4 \text{ mm}^4$

● T溝詳細図

