



RoHS対応

ERON®

STUDS

No.E-662


スタッド(とがり先)

材質 SCM435

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め

●JISB1177に基づきます。



仕様・価格表

1本価格

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	質量g	価格
38372	SDT1216	M12×1.75	16	6	3	8	180
38373	SDT1220	M12×1.75	20	6	3	17	95
38374	SDT1230	M12×1.75	30	6	3	25	130
38375	SDT1240	M12×1.75	40	6	3	33	160
38376	SDT1250	M12×1.75	50	6	3	41	180
38377	SDT1260	M12×1.75	60	6	3	50	490
38378	SDT1620	M16×2	20	8	4	29	230
38379	SDT1630	M16×2	30	8	4	44	250
38380	SDT1640	M16×2	40	8	4	59	320
38381	SDT1650	M16×2	50	8	4	73	330
38382	SDT1660	M16×2	60	8	4	88	450



RoHS対応

ERON®

STUDS


No.E-664

スタッド(棒先)

材質 SCM435

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め



仕様・価格表

1本価格

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	質量g	価格
38383	SDB0835	M 8×1.25	35	5.5	1.2	2.5	14	110
38384	SDB0840	M 8×1.25	40	5.5	1.2	2.5	16	110
38385	SDB0845	M 8×1.25	45	5.5	1.2	2.5	18	130
38386	SDB1250	M12×1.75	50	9	2	4	33	180
38387	SDB1260	M12×1.75	60	9	2	4	40	180
38388	SDB1270	M12×1.75	70	9	2	4	45	220
38389	SDB1280	M12×1.75	80	9	2	4	53	230

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引