

## NKSクランプ



- ・高温、油污れ、振動箇所に最適
- ・矢じり型スナップによる確実な固定
- ・パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性





- 材質：66ナイロン  
難燃性 UL94V-2
- 色：グレー
- RoHS指令適合品
- ※SPタイプは受注生産品  
(ご発注ロットは別途お問い合わせください)

寸法仕様

単位：mm

品番	寸法					束線径(Φ)	取付板厚t	取付穴径Φ	包装単位
	A	(B)	(C)	(D)	(E)				
DKS-5G	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	6.2	0.5~3.2	6.4±0.1	100
DKS-7G	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	7.2			
DKS-10G	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	10.5			
DKS-13G	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	14.5			
DKS-16G	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	18.0			
DKS-20G	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	20.5			


品番	寸法					束線径(Φ)	取付板厚t	取付穴径Φ
	A	(B)	(C)	(D)	(E)			
DKS-5GSP	8.0	24.0	22.3	7.0	14.6	1.0	0.5~3.2	6.4±0.1
DKS-7GSP	10.0	25.0	23.5	8.0	15.8	2.0		
DKS-10GSP	12.0	29.0	30.8	11.3	19.6	3.5		
DKS-13GSP	14.0	33.0	37.3	15.6	24.1	5.0		
DKS-16GSP	16.0	37.0	44.8	18.5	27.8	7.0		
DKS-20GSP	18.0	40.0	48.8	21.5	31.6	12.0		



NKSクランプ

NKSクランプSPタイプ

## ULクランプ



- ・形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
- ・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
- ・高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能

- 材質：6ナイロン  
難燃性 UL94V-2
- 色：グレー
- RoHS指令適合品

寸法仕様

単位：mm

品番	寸法					束線径Φ	包装単位
	(A)	B	C	D	E		
JL-13G	59.5	25.0	3.5	8.0	18.0	3.0~15.0	100
UL-18G	79.4	30.0		12.0	21.0	5.0~21.0	
UL-23G	85.5	35.0		14.0	25.0	7.0~25.0	

