


LRE

ラフィングエンドミル ロング Roughing End Mills Long

●鋼からステンレス鋼、アルミまで粗加工ができます。
ニックはラージピッチです。

This is general roughing end mill, large pitch nick is used.



LIST 6306

オーダ方法

切削条件 Milling Condition ▶B-279

LRE 外径

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	刃数 N	在庫 Stock	参考価格 Price
12	55	105	12	4	●	8,410
14	55	110	16	4	●	9,480
15	65	120	16	4	●	10,100
16	65	120	16	4	●	10,600
18	65	130	20	4	●	11,300
20	75	140	20	4	●	12,700
22	75	140	20	4	●	15,000
24	90	160	25	4	●	15,000
25	90	160	25	4	●	17,400
28	90	160	25	4	●	20,400
30	105	190	32	4	●	23,700
32	105	190	32	5	●	29,100
35	115	200	32	5	●	35,500
40	125	210	32	5	●	49,300
45	130	230	42	6	●	66,400
50	140	250	42	6	●	80,900

低炭素鋼 軟鋼	炭素鋼 合金鋼	プレハードン鋼 高合金鋼	調質鋼	焼入鋼	
SS400, S10C ~150HB	S45C, SCM440 ~225HB	SUJ, NAK ~275HB	SKD, SKH 30~40HRC	Hardened Steels 40~50HRC 50~65HRC	
○	○	○		×	×
ステンレス鋼	耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅・銅合金	グラファイト
SUS304	Ti/Ni Alloys	FC/BCD	AC/ADC	Cu	Graphite
○		○	○	○	

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended