

## ●4インチ



スピンドルロック式

NGS-100

付属品  
カブラプラグ20PM  
フランジスパナ ピッチ20

特注にて静音タイプも  
ご用意しております。



NAG-400A サイドハンドル  
コード No.15007801



NAG-400A

付属品  
カブラプラグ20PM  
片ロスパナ 32mm  
六角棒レンチ 対辺6Hex.

オプションにてサイドハンドルも  
ご用意しております。



スピンドルロック式

NGP-100

付属品  
カブラプラグ30PM  
フランジスパナ ピッチ20

型式	能力砥石寸法 mm	無負荷回転数 min <sup>-1</sup>	全長 mm	全高 mm	質量 kg	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min
NGS-100	100 x 6 x 15	13,600	192	85	1.0	1/4	9.5	0.50
NGP-100	100 x 6 x 15	13,600	225	97	1.8	3/8	9.5	1.00
NAG-400A	100 x 6 x 15	13,600	216	86	1.7	1/4	9.5	0.65

## ●5インチ



スピンドルロック式

NGP-125

付属品  
カブラプラグ30PM  
フランジスパナ ピッチ29

## ●6インチ



NAG-60

付属品  
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)  
片ロスパナ 41mm  
フランジスパナ ピッチ30  
六角棒レンチ 対辺 6Hex.



NAG-6XA

付属品  
ホースニップル  
R3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)  
片ロスパナ 41mm  
フランジスパナ ピッチ30  
六角棒レンチ 対辺 6Hex.

※在庫僅少品

型式	能力砥石寸法 mm	無負荷回転数 min <sup>-1</sup>	全長 mm	全高 mm	質量 kg	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min
NGP-125	125 x 6 x 22	10,900	225	105	1.9	3/8	9.5	1.0
NAG-60	150 x 6 x 22	9,000	238	112	2.8	3/8	12.7	1.1
NAG-6XA	150 x 6 x 22	9,000	229	110	2.5	1/4	12.7	0.65

## ●7インチ



NAG-70A

付属品  
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)  
片ロスパナ 41mm  
六角棒レンチ 対辺 6Hex.



NAG-70S

付属品  
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)  
片ロスパナ 41mm  
六角棒レンチ 対辺 6Hex.



NAG-7X

付属品  
ホースニップル  
R3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)  
片ロスパナ 41mm  
六角棒レンチ 対辺 6Hex.



NAG-2

付属品  
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)  
ターニングスパナ φ44用  
フランジスパナ ピッチ30  
六角棒レンチ 5mm

※在庫僅少品



NAG-77HA

付属品  
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)  
片ロスパナ 41mm  
フランジスパナ ピッチ30  
六角棒レンチ 対辺 6Hex.

## ●9インチ



NAG-230E

付属品  
ホースニップルR3/8(雄ねじ)X1/2(ホース)  
ターニングスパナ φ44用  
フランジスパナ ピッチ30  
六角棒レンチ 5mm

型式	能力砥石寸法 mm	無負荷回転数 min <sup>-1</sup>	全長 mm	全高 mm	質量 kg	ホース口径 取付ネジ Rc	ホース内径 mm	空気消費量 m <sup>3</sup> /min
NAG-70A	180 x 6 x 22	7,600	260	107	3.1	3/8	12.7	1.20
NAG-70S	180 x 6 x 22	7,600	238	109	2.8	3/8	12.7	1.10
NAG-2	180 x 6 x 22	7,600	276	126	4.0	3/8	12.7	1.20
NAG-77HA	180 x 6 x 22.2	8,400	282	120	4.1	3/8	12.7	1.4
NAG-7X	180 x 6 x 22	7,600	230	110	2.5	1/4	12.7	0.65
NAG-230E	230 x 6 x 22	5,500	276	138	4.4	3/8	12.7	1.2