

AQDEXOH20D

アクアドリル EX オイルホール 20D

AQUA Drills EX Oil-Hole 20D



切削条件 Drilling Condition **A-281**

超硬
AQ EX
h7
140°
24° ~ 30°
h6
1.0-10.0

工具材料 コーティング 直径許容差 先端角 ねじれ角 シャンク径公差 直径範囲

- ウェット加工、MQL加工が可能なドリルです。
- ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。

This drill provides reliable wet and MQL drilling.
High performance up to 20x drill diameter.



LIST 9616

オーダ方法

商品記号

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH20D0100	1.0	23	71	3	●	21,600
AQDEXOH20D0110	1.1	25	78			21,600
AQDEXOH20D0120	1.2	28				21,600
AQDEXOH20D0130	1.3	30				21,600
AQDEXOH20D0140	1.4	32				21,600
AQDEXOH20D0150	1.5	35				21,600
AQDEXOH20D0160	1.6	37	21,600			
AQDEXOH20D0170	1.7	39	21,600			
AQDEXOH20D0180	1.8	41	21,600			
AQDEXOH20D0190	1.9	44	21,600			
AQDEXOH20D0200	2.0	46	21,600			
AQDEXOH20D0210	2.1	48	21,600			
AQDEXOH20D0220	2.2	51	21,600			
AQDEXOH20D0230	2.3	53	21,600			
AQDEXOH20D0240	2.4	55	21,600			
AQDEXOH20D0250	2.5	58	21,600			
AQDEXOH20D0260	2.6	60	21,600			
AQDEXOH20D0270	2.7	62	21,600			
AQDEXOH20D0280	2.8	64	21,600			
AQDEXOH20D0290	2.9	67	21,600			
AQDEXOH20D0300	3.0	69	23,200			
AQDEXOH20D0310	3.1	81	131	4	23,200	
AQDEXOH20D0320	3.2				23,200	
AQDEXOH20D0330	3.3				23,200	
AQDEXOH20D0340	3.4				23,200	
AQDEXOH20D0350	3.5				23,200	
AQDEXOH20D0360	3.6				23,700	
AQDEXOH20D0370	3.7				23,700	
AQDEXOH20D0380	3.8				23,700	
AQDEXOH20D0390	3.9				23,700	
AQDEXOH20D0400	4.0				23,700	
AQDEXOH20D0410	4.1	24,400				
AQDEXOH20D0420	4.2	24,400				
AQDEXOH20D0430	4.3	24,400				
AQDEXOH20D0440	4.4	24,400				
AQDEXOH20D0450	4.5	24,400				
AQDEXOH20D0460	4.6	24,800				
AQDEXOH20D0470	4.7	24,800				
AQDEXOH20D0480	4.8	24,800				
AQDEXOH20D0490	4.9	24,800				
AQDEXOH20D0500	5.0	24,800				
AQDEXOH20D0510	5.1	26,300				
AQDEXOH20D0520	5.2	26,300				
AQDEXOH20D0530	5.3	26,300				
AQDEXOH20D0540	5.4	26,300				
AQDEXOH20D0550	5.5	26,300				

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
AQDEXOH20D0560	5.6	138	188	6	28,000	
AQDEXOH20D0570	5.7				28,000	
AQDEXOH20D0580	5.8				28,000	
AQDEXOH20D0590	5.9	150	200	7	28,000	
AQDEXOH20D0600	6.0				28,000	
AQDEXOH20D0610	6.1				29,300	
AQDEXOH20D0620	6.2				29,300	
AQDEXOH20D0630	6.3				29,300	
AQDEXOH20D0640	6.4				29,300	
AQDEXOH20D0650	6.5				29,300	
AQDEXOH20D0660	6.6				31,000	
AQDEXOH20D0670	6.7				31,000	
AQDEXOH20D0680	6.8				31,000	
AQDEXOH20D0690	6.9	31,000				
AQDEXOH20D0700	7.0	161	211	8	31,000	
AQDEXOH20D0710	7.1				32,400	
AQDEXOH20D0720	7.2				32,400	
AQDEXOH20D0730	7.3				32,400	
AQDEXOH20D0740	7.4				32,400	
AQDEXOH20D0750	7.5				32,400	
AQDEXOH20D0760	7.6				34,200	
AQDEXOH20D0770	7.7				34,200	
AQDEXOH20D0780	7.8				34,200	
AQDEXOH20D0790	7.9				34,200	
AQDEXOH20D0800	8.0	34,200				
AQDEXOH20D0810	8.1	184	234	9	35,900	
AQDEXOH20D0820	8.2				35,900	
AQDEXOH20D0830	8.3				35,900	
AQDEXOH20D0840	8.4				35,900	
AQDEXOH20D0850	8.5				35,900	
AQDEXOH20D0860	8.6				37,900	
AQDEXOH20D0870	8.7				37,900	
AQDEXOH20D0880	8.8				37,900	
AQDEXOH20D0890	8.9				37,900	
AQDEXOH20D0900	9.0				37,900	
AQDEXOH20D0910	9.1	207	257	10	39,600	
AQDEXOH20D0920	9.2				39,600	
AQDEXOH20D0930	9.3				39,600	
AQDEXOH20D0940	9.4				39,600	
AQDEXOH20D0950	9.5				39,600	
AQDEXOH20D0960	9.6				41,200	
AQDEXOH20D0970	9.7				41,200	
AQDEXOH20D0980	9.8				41,200	
AQDEXOH20D0990	9.9				41,200	
AQDEXOH20D1000	10.0				41,200	

1 本包装


Sold one per package

Recommended!

ガイド穴加工用ドリルには アクアドリル EX オイルホールパイロット / AQDEXOHPLT

AQUA Drills EX Oil-Hole Pilot

- 小径 AQDEXOH にマッチングさせたガイド穴加工用ドリル
 - 食付き性の高いガイド穴は深穴ドリル加工の求心性を高め、穴あけ性能を向上
- AQUA Drills EX Oil-Hole Pilot for guide hole drilling.
Improves concentricity and realizes stable deep hole drilling.



A-42

超硬ドリル

総目次

AQEX

穴深さ

~3D

~5D

~8D

深穴

フラット・
座ぐり

高精度

ガイド
センタリング

油穴付き

アルミ・
非鉄金属

刃先
交換式

A-38