


研削盤用

## SDメモックス (ビトリファイドダイヤホイール) [4アイテム] 標準在庫品



付属ドレッサ

## 特長

- ・専用の付属ドレッサで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。
- ・超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。
- ・低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。
- ・高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。
- ・湿式・乾式両用です。

## 用途

超硬合金、セラミックス、非鉄系複合材料等

(周速度=最高使用周速度)

品番	砥材	粒度	硬度	結合剤	形状	寸法(mm)			周速度 m/s	入数(枚)
						外径×厚み×穴径	X磨			
1000KS0020	SD	200	—	V	1	180×10×31.75	3	40	1	
1000KS0050	SD	200	—	V	1	180×13×31.75	3	40	1	

品番	砥材	粒度	硬度	結合剤	形状	寸法(mm)			周速度 m/s	入数(枚)
						外径×厚み×穴径	X磨			
1000KS0080	SD	200	—	V	1	200×13×31.75	3	40	1	
1000KS0110	SD	200	—	V	1	200×13×50.8	3	40	1	

付属ドレッサ	シャンク径(φmm)		
	9	10	11

- ・専用ドレッサを付属していますので、ご発注の際はシャンク径を指定してください。

切断砥石

オフセット砥石

ビトリファイド砥石

ビトリファイド砥石

ダイヤモンド工具

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

フラップディスク

研磨材

選定表

技術資料