


E-RA E-両丸口 / RA 両丸口

袋穴深部の測定に最適。





「丸口ジョウ」で、ストレートジョウでは測定不可能なワークの測定に最適なノギス。



**E-RA15B
(E-両丸口 15B)**

内側測定

外側測定




- くびれた部分の外側測定、袋穴深部の内側測定など、ストレートジョウでは計測不可能なワークの測定に最適です。
- プリンター出力機能付きです。

■ E-RA : 仕様・価格

(単位: mm)



型 式	測定長	最小表示量	器 差	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	価 格
E-RA15B (E-両丸口15B)	150	0.01	±0.03	SR44 1個	170g	287	90	14	30	8.5	12	29	5.5	36	4	16	¥83,000
E-RA20B (E-両丸口20B)	200				190g	337											¥97,950



**RA15
(両丸口 15)**

内側測定

外側測定



- くびれた部分の外側測定、袋穴深部の内側測定など、ストレートジョウでは計測不可能なワークの測定に最適です。

■ RA : 仕様・価格

(単位: mm)

型 式	測定長	最小読取値	器 差	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	価 格
RA15 (両丸口15)	150	0.05 (19mmを 20等分)	±0.07	170g	238	90	14	30	8.5	12	29	5.5	36	4	16	8	3	20	¥69,300
RA20 (両丸口20)	200			200g	290														¥86,400