


G-LIST No. | DW1074

超硬ドリル4Dタイプ
CARBIDE DRILL 4D TYPE



AD-4D

切削条件 Cutting Conditions | P.385



コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
Drills may have some discoloration, but it does not cause any performance problems.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径-シャン径 DC - DCON	前加工深さ LU	溝長 LCF	全長 OAL	シャン径 DCON	シャン径 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8677200	2 - 3	16	20	66	3	37.9	0.4	●	7	6,450
8672200	2				4	36	0.4	●	9	6,450
8677210	2.1 - 3				3	37.9	0.4	●	7	6,450
8672210	2.1				4	36	0.4	●	9	6,450
8677220	2.2 - 3				3	37.9	0.4	●	7	6,450
8672220	2.2				4	36	0.4	●	9	6,450
8677230	2.3 - 3	15	20	66	3	37.9	0.4	●	7	6,450
8672230	2.3				4	36	0.4	●	9	6,450
8677240	2.4 - 3				3	37.9	0.4	●	7	6,450
8672240	2.4				4	36	0.4	●	9	6,450
8677250	2.5 - 3				3	37.9	0.5	●	6	6,450
8672250	2.5				4	36	0.5	●	9	6,450
8677260	2.6 - 3	14	20	66	3	37.9	0.5	●	6	6,450
8672260	2.6				4	36	0.5	●	9	6,450
8677270	2.7 - 3				3	37.9	0.5	●	7	6,450
8672270	2.7				4	36	0.5	●	9	6,450
8677280	2.8 - 3				3	37.9	0.5	●	7	6,450
8672280	2.8				4	36	0.5	●	10	6,450
8677290	2.9 - 3	14	20	66	3	37.9	0.5	●	7	6,450
8672290	2.9				4	36	0.5	●	10	6,450
8677300	3 - 3				3	37.9	0.5	●	8	6,450
8672300	3				36	0.5	●	11	6,450	
8672310	3.1				36	0.6	●	11	6,930	
8672320	3.2				36	0.6	●	11	6,930	
8672330	3.3	21	28	74	36	0.6	●	11	6,930	
8672340	3.4				36	0.6	●	11	6,930	
8672350	3.5				36	0.6	●	12	6,930	
8672360	3.6				36	0.7	●	12	7,270	
8672370	3.7				36	0.7	●	12	7,270	
8672380	3.8				36	0.7	●	12	7,270	
8672390	3.9	28	36	74	36	0.7	●	12	7,270	
8672400	4				36	0.7	●	12	7,270	

ツールNo. EDP No.	直径-シャン径 DC - DCON	前加工深さ LU	溝長 LCF	全長 OAL	シャン径 DCON	シャン径 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8677410	4.1 - 5	28	36	74	5	37.9	0.7	●	16	7,760
8672410	4.1				6	36	0.7	●	21	7,760
8677420	4.2 - 5				5	37.9	0.8	●	16	7,760
8672420	4.2				6	36	0.8	●	21	7,760
8677430	4.3 - 5				5	37.9	0.8	●	16	7,760
8672430	4.3				6	36	0.8	●	21	7,760
8677440	4.4 - 5	27	36	74	5	37.9	0.8	●	17	7,760
8672440	4.4				6	36	0.8	●	21	7,760
8677450	4.5 - 5				5	37.9	0.8	●	17	7,760
8672450	4.5				6	36	0.8	●	21	7,760
8677460	4.6 - 5				5	37.9	0.8	●	17	8,320
8672460	4.6				6	36	0.8	●	21	8,320
8677470	4.7 - 5	34	44	82	5	37.9	0.9	●	17	8,320
8672470	4.7				6	36	0.9	●	21	8,320
8677480	4.8 - 5				5	37.9	0.9	●	18	8,320
8672480	4.8				6	36	0.9	●	22	8,320
8677490	4.9 - 5				5	37.9	0.9	●	18	8,320
8672490	4.9				6	36	0.9	●	23	8,320
8677500	5 - 5	33	44	82	5	37.9	0.9	●	19	8,320
8672500	5				36	0.9	●	23	8,320	
8672510	5.1				36	0.9	●	23	8,820	
8672520	5.2				36	0.9	●	24	8,820	
8672530	5.3				36	1	●	24	8,820	
8672540	5.4				36	1	●	24	8,820	
8672550	5.5	32	53	91	36	1	●	25	8,820	
8672560	5.6				36	1	●	25	9,280	
8672570	5.7				36	1	●	25	9,280	
8672580	5.8				36	1.1	●	26	9,280	
8672590	5.9				36	1.1	●	26	9,280	
8672600	6				36	1.1	●	26	9,280	
8677610	6.1 - 7	41	53	91	7	37.9	1.1	●	35	9,280
8672610	6.1				8	36	1.1	●	40	9,280

次ページへ
直径 DC 6.2 ~ 10.3 NEXT



製品選定からツールNo.検索までWEBで完結!

▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.