

エンドミル選定表掲載 P24
End Mill Selection Chart

DL コーティング
DL-Coating


P170

GCALBE



超硬アルミ用ボール (2枚刃)

Carbide for Aluminium Ball Nose(2-Flutes)



- オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適です。
- Excellent for aluminium milling by special radius sharp for cutting chip discharge.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	純アルミ Aluminium	アルミニウム合金 Aluminium Alloys			アルミ鋳造品 Cast Iron Aluminium	銅合金 Copper Alloys	プラスチック Plastic	ステンレス鋼 Stainless Steels	ニッケル合金 Nickel Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
		Mg-Si系	Mg系	Zn-Mg系						
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○			

VAN:GCALB・R

単位:mm
Unit:mm

R Radius	外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
3	6	15	80	6	<input type="checkbox"/>	
4	8	20	90	8	<input type="checkbox"/>	
5	10	25	100	10	<input type="checkbox"/>	
6	12	30	110	12	<input type="checkbox"/>	
8	16	40	140	16	<input type="checkbox"/>	
10	20	45	160	20	<input type="checkbox"/>	

●…標準在庫品
Standard stock.

□…特定代理店在庫品
当社までお問い合わせください。
Stocked by specified distributor.
Please contact SANKO MFG.

ご注文の際は、GCALBE R○ とご指定ください。

汎用

Square

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊
加工用
For Special汎用
2枚刃

Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション
シャンク
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊
加工用
For Special

超硬エンドミル

ハイスエンドミル