

WXLコート2刃ボールエンド形

WXL Coated-2 Flutes Ball Nose

WXL-EBD

切削条件 Cutting Conditions | P545



硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。

Newly developed WXL coating with high hardness and high lubrication. Works on wide range of materials. Recommended with lubrications or dry milling.




(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール径×ネック径×全長 RE × APMX × DCON	全長 LF	刃長 APMX	LH	シャン径 DCON	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
3105010	R0.05×0.2×4		0.2				●	13	10,300
3105020	R0.1×0.4×4	40	0.4	6.5	4	A	●	13	7,250
3105030	R0.15×0.6×4		0.6	6.7			●	13	5,910
3106030	R0.15×0.6×6	50		10.4	6	D	●	24	7,110
3105040	R0.2×0.8×4	40	0.8	7.2	4	A	●	13	3,960
3106040	R0.2×0.8×6	50		10.7	6	D	●	24	5,180
3105050	R0.25×1.1×4	40		7.1	4	A	●	13	3,660
3106050	R0.25×1.1×6	50		10.8	6	D	●	23	4,890
3105060	R0.3×1.1×4	40		6.9	4	A	●	12	3,580
3106060	R0.3×1.1×6	50		10.6	6	D	●	24	4,700
3106710	R0.35×1.5×4	40	1.5	8.2	4	A	●	10	7,970
3105080	R0.4×2×4		2	7.4			●	12	3,580
3106080	R0.4×2×6	50		11.1	6	D	●	23	4,700
3106720	R0.45×2.2×4	50	2.2	8.5	4	A	●	11	7,970
3105100	R0.5×1.5×4		1.5	6.7			●	14	3,290
3105101	R0.5×2.5×4		2.5	7.7			●	14	4,490
3106100	R0.5×2.5×6	60		11.5	6	A	●	29	4,490
3106730	R0.55×2.7×4		2.7	8.9			●	11	7,970
3105120	R0.6×3×4		3	7.9			●	14	4,600
3106740	R0.65×3.2×4		3.2	9.1			●	11	7,970
3105140	R0.7×3.5×4		3.5	8.1			●	14	4,600
3105150	R0.75×2×4		2	6.4			●	14	5,110
3105151	R0.75×4×4			8.4			●	14	5,110
3106150	R0.75×4×6		4	12.1	6	D	●	23	5,460
3105160	R0.8×4×4			8.2			●	14	4,600
3106750	R0.85×4.2×4		4.2	9.3			●	11	7,970
3106760	R0.9×4.5×4		4.5	9.4			●	11	7,980
3106770	R0.95×4.7×4		4.7	9.4			●	11	7,980
3105200	R1×3×4		3	7.1			●	14	2,970
3106200	R1×5×6		5	12.8	6	A	●	22	3,960
3105201	R1×6×4		6	10.1	4		●	14	3,960
3106780	R1.05×4.8×6		4.8	13.5			●	19	7,980
3106790	R1.1×4.9×6		4.9	13.4			●	19	7,980
3106800	R1.15×5×6		5	13.3			●	19	7,980
3106810	R1.2×5.1×6		5.1	13.2			●	19	7,980
3105250	R1.25×3×4		3	6.1			●	15	5,130
3105251	R1.25×6×4		6	9.1			●	14	6,100
3106250	R1.25×6×6	60	6	12.9	6	A	●	28	6,100

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール径×ネック径×全長 RE × APMX × DCON	全長 LF	刃長 APMX	LH	シャン径 DCON	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
3106820	R1.3×5.2×6		5.2				●	20	7,980	
3106830	R1.35×5.4×6	50	5.4	13.5	6	D	●	20	7,980	
3106840	R1.4×5.6×6		5.6				●	24	7,980	
3106850	R1.45×5.8×6		5.8				●	24	7,980	
3105300	R1.5×4.5×4	60	4.5	7.9	4	1	A	●	13	3,590
3106300	R1.5×4.5×6			11.6			●	24	4,270	
3106301	R1.5×8×6		8	15.1	6	D	●	23	4,890	
3106350	R1.75×8×6	70		14.2			●	28	6,630	
3106400	R2×6×6		6	11.2			●	29	4,070	
3105400	R2×8×4	60		—	4	2	●	14	5,610	
3106401	R2×8×6	70	8	13.2			●	28	5,610	
3106860	R2.25×8×6			13.6			●	32	10,300	
3106500	R2.5×8			11.4			●	33	4,920	
3106501	R2.5×10	80	10	13.4	1	D	●	32	6,630	
3106502	R2.5×12		12	15.4			●	32	6,630	
3106870	R2.75×10		10	13.7			●	33	10,300	
3106600	R3×10			—			●	41	5,110	
3106601	R3×12		12	—			●	40	6,950	
3106880	R3.25×13	90	13	—			●	41	12,100	
3106610	R3.5×14		14	—			●	42	7,920	
3106890	R3.75×14			—			●	42	12,100	
3106620	R4×12		12	—			●	74	11,300	
3106621	R4×14		14	—			●	74	10,400	
3106900	R4.25×16		16	—	8	D	●	74	15,100	
3106630	R4.5×18	100	18	—			●	78	13,900	
3106910	R4.75×18			—			●	79	16,000	
3106640	R5×15		15	—			●	113	10,900	
3106641	R5×18		18	—	10	2	A	●	113	10,400
3106650	R5.5×22		22	—			●	114	22,900	
3106660	R6×18		18	—			●	175	19,800	
3106661	R6×22		22	—			●	175	17,200	
3106920	R6.5×24	110	24	—	12	D	●	174	30,000	
3106670	R7×26		26	—			●	190	49,700	
3106930	R7.5×28		28	—			●	192	54,600	
3106680	R8×30	140	30	—	16	2	A	●	400	58,800
3106690	R9×34		34	—			●	407	88,500	
3106700	R10×38	160	38	—	20	2	A	●	681	91,000



被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron							
WXL-EBD	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

在庫記号について Inventory symbols  
 ● = 標準在庫品 Standard stock item  
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item  
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item  
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item