

アクセサリ
ACCESSORIES

オイルホールコレット

CROH[®]-D


OIL HOLE CR COLLET

特長

- 内部給油用コレット
- 7 Mpaの高圧まで完全にシーリング
- 標準ホルダーとナットで使用可能
- 短いスリ割りコレットでクーラントを遮断

FEATURES

- For thru-the tool coolant application.
- High pressure up to 7 Mpa is acceptable.
- Standard holders and nuts can be used.
- Bearing of nut is not affected by coolant.



コレット等級 GRADE	振れ精度(MAX, μm) RUNOUT 4×D
超精密級 (AA)	5 μm
普通級 (STD)	10 μm

CHUCK COLLET CODE	RSC07 CROH07-D GRADE		RSC10 CROH10-D GRADE		RSC13 CROH13-D GRADE		RSC16 CROH16-D GRADE		RSC20 CROH20-D GRADE	
	φd	把握範囲 RANGE	φd	把握範囲 RANGE	φd	把握範囲 RANGE	φd	把握範囲 RANGE	φd	把握範囲 RANGE
φd	3.0	2.9~3.0	3.0	2.9~3.0	5.0	4.9~5.0	6.0	5.5~6.0	8.0	7.5~8.0
	4.0	3.9~4.0	4.0	3.9~4.0	5.5	5.0~5.5	6.5	6.0~6.5	8.5	8.0~8.5
	4.5	4.4~4.5	4.5	4.4~4.5	6.0	5.5~6.0	7.0	6.5~7.0	9.0	8.5~9.0
	5.0	4.9~5.0	5.0	4.9~5.0	6.5	6.0~6.5	7.5	7.0~7.5	9.5	9.0~9.5
	5.5	5.4~5.5	5.5	5.0~5.5	7.0	6.5~7.0	8.0	7.5~8.0	10.0	9.5~10.0
	6.0	5.9~6.0	6.0	5.5~6.0	7.5	7.0~7.5	8.5	8.0~8.5	10.5	10.0~10.5
	6.5	6.4~6.5	6.5	6.0~6.5	8.0	7.5~8.0	9.0	8.5~9.0	11.0	10.5~11.0
	7.0	6.9~7.0	7.0	6.5~7.0	8.5	8.0~8.5	9.5	9.0~9.5	11.5	11.0~11.5
			7.5	7.0~7.5	9.0	8.5~9.0	10.0	9.5~10.0	12.0	11.5~12.0
			8.0	7.5~8.0	9.5	9.0~9.5	10.5	10.0~10.5	12.5	12.0~12.5
			8.5	8.0~8.5	10.0	9.5~10.0	11.0	10.5~11.0	13.0	12.5~13.0
			9.0	8.5~9.0	10.5	10.0~10.5	11.5	11.0~11.5	13.5	13.0~13.5
			9.5	9.0~9.5	11.0	10.5~11.0	12.0	11.5~12.0	14.0	13.5~14.0
			10.0	9.5~10.0	11.5	11.0~11.5	12.5	12.0~12.5	14.5	14.0~14.5
					12.0	11.5~12.0	13.0	12.5~13.0	15.0	14.5~15.0
					12.5	12.0~12.5	13.5	13.0~13.5	15.5	15.0~15.5
					13.0	12.5~13.0	14.0	13.5~14.0	16.0	15.5~16.0
							14.5	14.0~14.5	16.5	16.0~16.5
							15.0	14.5~15.0	17.0	16.5~17.0
							15.5	15.0~15.5	17.5	17.0~17.5
						16.0	15.5~16.0	18.0	17.5~18.0	
								18.5	18.0~18.5	
								19.0	18.5~19.0	
								19.5	19.0~19.5	
								20.0	19.5~20.0	
φD	11		16		20		25		32	
L	18		27		31		35		40	

- 注: 1. オイルホール(OH)ドリル対応型です。
 2. ご使用の際、ドリルをコレット後部より奥まで挿入してください。
 3. コレット呼び径以外のサイズ(呼び径~マイナス0.1 or 0.5)を挿んだ場合は、クーラントが染み出たり、少量の漏れが起きる場合があります。
 4. フラット付きストレートシャンクを使用すると、コレットのシーリングが機能しません。

- NOTE: 1. Applicable for drill with oil hole.
 2. When in use insert a drill to the end from the rear of the collet.
 3. Do not use smaller sized cutting tools than inner diameter of collet, or coolant may leak out of a collet.
 4. If flat-face shank cutting tool is used, sealing function of collet does not work.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① CROH10 - ② 10 ③ AA

① チャック本体 Chuck Type
 ② φd φd
 ③ 等級 Grade