

鋼製コンパス

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	使用範囲 (mm)半径	製品質量	入数	JANコード
77518	A 15cm	1,050 (1,103)		150	112g	5	4 960910 775183
77526	B 20cm	1,300 (1,365)		200	174g	5	4 960910 775268
77517	C 10cm	1,050 (1,103)		100	70g	5	4 960910 775176
77536	D 25cm	2,250 (2,363)		250	240g	5	4 960910 775367
77537	E 30cm	2,600 (2,730)		300	290g	3	4 960910 775374
73059	スプリング付 A 15cm	1,700 (1,785)		150	90g	5	4 960910 730595
73067	スプリング付 B 20cm	1,850 (1,943)		200	112g	5	4 960910 730670

73059 スプリング付 A 15cm



77518 A 15cm



特長


- 先端部に焼入加工が施されています。
- スプリング付はネジで微調整が簡単にできます。

用途

- 円をケガくときや加工品等の寸法の写し取りに。

仕様

- 材質 炭素鋼 (先端焼入加工)



鋼製コンパス 超硬チップ付

NEW

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	使用範囲 (mm)半径	製品質量	入数	JANコード
77520	A-2 15cm	3,600 (3,780)		150	130g	5	4 960910 775206
77521	B-2 20cm	4,000 (4,200)		200	230g	5	4 960910 775213
77516	C-2 10cm	3,200 (3,360)		100	70g	5	4 960910 775169
77543	D-2 25cm	5,500 (5,775)		250	300g	5	4 960910 775435
77545	E-2 30cm	6,500 (6,825)		300	450g	3	4 960910 775459
77546	F-2 40cm	13,500(14,175)		400	760g	1	4 960910 775466

77520 A-2 15cm



特長


- 硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。
- 先端が摩耗しにくく長持ちします。



先端超硬チップ

用途

- 円をケガくときや加工品等の寸法の写し取りに。



寸法の写し取り 寸法の読み取り 等分割作業

仕様

- 材質 炭素鋼 (先端超硬チップ)

片パス

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	使用範囲 (mm)半径	製品質量	入数	JANコード
73250	A 15cm	770 (809)		150	46g	10	4 960910 732506

73250 A 15cm



特長


- 脚先の一方が針状になっています。
- 段差のある部分にもケガキが可能です。

用途

- ケガキ用具として。

仕様

- 材質 炭素鋼 (先端焼入加工)



パス足を端面に添わせて針先でケガキます。

曲尺

直尺

アルミ製直尺

樹脂製竹製直尺

スチール製フロトラクター

ノギスマスローター

コンベックス巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨つけ基準出レベル

丸ノコガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット