

# บานพับยาว CONTINUOUS HINGES



# B-20257 • B-35821~

ทำจากสแตนเลส/ทำจากเหล็ก

## ลักษณะเด่น Feature

- เลือกวัสดุให้เหมาะสมตามการใช้งาน
- สามารถตัดแล้วนำไปใช้งานได้
- Suitable material can be selected according to the purpose.
- Can be cut optionally.

**ข้อมูล** • วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดร้อน (SPHC)  
**จำเพาะ** แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) (แกนทำจากสแตนเลส)  
 แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)  
 • การจัดการผิวหน้า: SPCC/SPHC: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

**การใช้งาน** • กล่องใส่ของเครื่องปั้น/อุปกรณ์ก่อสร้าง/อุปกรณ์ตรวจวัด/เรือ/รถยนต์/คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ

**กำหนดคลัง** • สินค้ามาตรฐาน...กรุณาติดต่อสอบถามถึงกำหนดคลัง

**หมายเหตุ** • กรุณาใช้สินค้ามาตรฐาน MS กับเครื่องปั้น  
 • หลีกเลี่ยงให้โดนน้ำตามขนาดที่จำเป็นแล้ว ให้ใช้งานโดยตัดแปลงเพื่อป้องกันการหลุดโดยทำการย้ำที่แกน ฯลฯ




• กรณีตัดแปลงเพื่อป้องกันการหลุดที่ปลายทั้งสองฝั่ง ให้ทำที่ปีกเดียวกันเสมอ ถ้าทำที่ปีกต่างกันอาจเป็นสาเหตุให้ทำงานผิดพลาดได้  
 • **สินค้ามีขนาดยาว จึงมีค่าจัดส่งต่างหาก กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**


**Specifications** • Material: Hot rolled steel plate (SPHC)  
 Cold rolled steel (SPCC)  
 (The axle is stainless steel)Stainless steel (SUS304)

**Specific-use** • Finish: SPCC, SPHC:  
 Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)  
 • Communication devices, measurement devices, ships, specially equipped vehicles, construction machinery, small containers.

**Remarks** • The MS (Military Standard) articles must be used for the air crafts.  
 • The hinge is not processed to prevent extraction of the shaft. After cutting the hinge to size and before use, fix stops, etc., on the shaft to prevent its extraction.  
 • When fixing stops on both ends, always fix on the same wing. Fixing on different wings may cause faulty operation.



แกนทำจากสแตนเลส Shaft is made of stainless steel



ตัวอย่างการใช้  
Example of application

B-35825-14D

B-35822-12C

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	หมายเหตุ Remarks	L1	L2	W	t	φD	มวลผลิตภัณฑ์ Mass (g)	รหัส Code
B-20257-C1				1829	15	19	0.8	2.0	315	11134
B-20257-C2				1829	15	27	1.0	3.0	570	11135
B-20257-C3				1829	15	32	1.2	3.0	760	11136
B-20257-C4				1829	15	38	1.5	3.0	1,100	11137
B-20257-C5		3D		1829	15	51	1.5	5.0	1,580	11138
B-20257-C6				1829	50	51	1.5	5.0	1,610	11139
B-35822-10C				1829	15	32	1.0	3.0	630	11147
B-35822-11C				1829	15	38	1.0	3.0	730	11148
B-35822-12C			SUS 304	1829	15	51	1.0	3.0	885	11149
B-35823-6C				1829	15	38	1.2	3.0	850	11152
B-35823-7C				1829	15	51	1.2	3.0	1,060	11153
B-35825-14C				2133	25	38	1.5	3.0	1,245	11157
B-35825-15C				2133	25	51	1.5	3.0	1,560	11158
B-35825-16C				2133	25	64	1.5	3.0	1,880	11159
B-35829-16C				2133	50	51	2.0	6.0	2,600	11169
B-35829-18C				2133	50	76	2.0	6.0	3,490	11170
B-35829-20C				2133	50	102	2.0	6.0	4,230	11171
B-35831-6C		2D		2133	50	102	3.0	10.0	7,500	11178
B-35821-8D				1829	15	27	0.8	2.0	405	11140
B-35821-10D				1829	15	38	0.8	2.0	530	11141
B-35822-9D				1829	15	27	1.0	3.0	615	11142
B-35822-10D				1829	15	32	1.0	3.0	670	11143
B-35822-11D				1829	15	38	1.0	3.0	755	11144
B-35822-12D				1829	15	51	1.0	3.0	950	11145
B-35823-6D				1829	15	38	1.2	3.0	875	11150
B-35823-7D				1829	15	51	1.2	3.0	1,115	11151
B-35825-14D				2133	25	38	1.6	3.0	1,435	11154
B-35825-15D				2133	25	51	1.6	3.0	1,680	11155
B-35825-16D				2133	25	64	1.6	3.0	2,035	11156
B-35826-10D				2133	25	38	1.6	5.0	1,630	11160
B-35826-11D				2133	25	51	1.6	5.0	1,960	11161
B-35826-12D				2133	25	64	1.6	5.0	2,345	11162
B-35829-11D				2133	50	51	2.0	5.0	2,500	11163
B-35829-13D				2133	50	76	2.0	5.0	3,310	11164
B-35829-15D				2133	50	102	2.0	5.0	4,185	11165
B-35829-16D				2133	50	51	2.0	6.0	2,690	11166
B-35829-18D				2133	50	76	2.0	6.0	3,520	11167
B-35829-20D				2133	50	102	2.0	6.0	4,300	11168
B-35830-11D				2133	50	76	2.3	6.0	4,030	11172
B-35830-13D				2133	50	102	2.3	6.0	4,870	11173
B-35830-14D				2133	50	127	2.3	6.0	5,870	11174
B-35831-6D				2133	50	102	3.2	10.0	7,980	11175
B-35831-7D				2133	50	127	3.2	10.0	9,205	11176
B-35831-8D				2133	50	153	3.2	10.0	10,800	11177

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

บานพับสี่ล้อ/ห้าล้อ  
อุปกรณ์เสริม



B

CONTINUOUS HINGES

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักปอຍ

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลังรวม

บานพับสำหรับรถจัดทัพ

บานพับตู้แช่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)