


FBL 35E-P14形



断面図

単位:mm

レール長さ L (±0.8)	ストローク S (±3)	取付穴寸法							取付穴個数		許容荷重 N/組	質量 kg/組
		A	B	C	D	E	F	G	インナ レール	アウト レール		
305	330	—	149.2	260.3	273.0	233.1	254.0	266.7	7	7	294	0.88
356	381	—	200.0	311.1	323.8	258.5	304.8	317.5	7	7	284	1.04
406	432	—	250.8	361.9	374.6	283.9	355.6	368.3	7	7	275	1.16
457	483	212.7	301.6	412.7	425.4	309.3	406.4	419.1	7	8	255	1.32
508	533	238.1	352.4	463.5	476.2	334.7	457.2	469.9	7	8	235	1.48

注) 許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

呼び形番の構成例

FBL35E-P14 +508L

呼び形番

レール全長(mm表示)

スライドルール