

自動X軸 クロスローラータイプステージ 40×40・60×60・80×80



Order
注文例



型式

LS-40

■自動X軸 クロスローラータイプステージ




LS-40




M 材質	S 表面処理
アルミ	黒アルマイト

LS-60



LS-80



* LS-40とLS-60は200mmのモータケابل付。

型式 Type	No.	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (kg)	移動精度 真直度 (mm)	当て方	分解能 (mm)	MAX速度 (10kHz)	位置決め 精度 (mm)	1方向繰進位 置決め精度 (mm)	2方向繰進位 置精度 (mm)	ピッチング °	ローリング °	平行度 (mm)	運動の 平行度 (mm)	真直度 (mm)	モータ*	センサ	自重 (kg)
LS	40	40×40	±7.5	3	0.005	ボールねじ リード/クロスロー	0.002/パルス (フルステップ)	20mm/sec	0.005	±0.001	±0.002	25°	20°	0.02	0.01	0.005	5相ステッピング (PK523PB)	原点センサ付 戻りスイッチ 付	0.34
	60	60×60	±10	4	0.008	ボールねじ リード/クロスロー	0.002/パルス (フルステップ)	20mm/sec	0.005	±0.001	±0.002	30°	25°	0.02	0.01	0.008	5相ステッピング (PK523PB)	原点センサ付 戻りスイッチ 付	0.57
	80	80×80	±15	12	0.008	ボールねじ リード/クロスロー	0.002/パルス (フルステップ)	20mm/sec	0.005	±0.001	±0.002	25°	20°	0.02	0.01	0.01	5相ステッピング (PK545NB)	原点センサ付 戻りスイッチ 付	1.32

Ⓜ (*モータPK523PB, PK545NBはオリエンタルモータの型番です。オリエンタルモータのカタログやウェブサイトをご参照ください。

■配線図

