

แขนค้ำเพื่อการเบรกสองระยะสำหรับประตู 2-STOP STAYS FOR DOORS

PAT.PEND.




B-1136
ทำจากสแตนเลส

ลักษณะเด่น Feature

- สามารถหยุดประตูได้สองระยะ สามารถตรวจสอบการถอดชิ้นส่วนประกอบภายใน โดยตรวจสอบระดับที่ 1 (ประมาณ 80° - 90°) และระดับที่ 2 (ประมาณ 120°)
- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- Door can stop at two stages. The first stage (about 80° to 90°) is for checks and the second stage (about 120°) is for attaching/detaching the built-in unit.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.



- ข้อมูลจำเพาะ**
- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
 - การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวแบบบาร์เรล
 - ขนาดของประตูที่เหมาะสม: H2000×W800
 - มวลน้ำหนักที่รับได้: 392N
- การใช้งาน**
- ตู้ไฟสำหรับภายในอาคาร/แผงไฟ/แผงควบคุม
 - ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกับฝ้าด้านบนและการใช้งานภายนอกอาคาร

- Specifications**
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Gloss barrel polishing
 - Applicable door size: H2000×W800
 - Allowable load: 392N
- Specific use**
- Indoor cubicles, power boards and control panels
 - Not suitable for out door and canopies.



B-1136-2-R

ตัวอย่างการใช้ Example of application



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	หมายเหตุ Remarks	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-1136-2-L	●	2D/3D	สำหรับด้านซ้าย Left type	461	13003
B-1136-2-R	●	2D/3D	สำหรับด้านขวา Right type	461	12703

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ที่ค้ำยันแบบเลื่อนสำหรับฝ้าด้านบน SLIDE STAYS FOR CANOPIES



B-21
ทำจากเหล็ก

ลักษณะเด่น Feature


- มีขนาดเล็กจึงไม่ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง
- สำหรับด้านขวา/สำหรับด้านซ้าย (แผนภาพนี้แสดงถึงการใช้งานสำหรับด้านขวา)
- It's small-sized so installing space is minimum.
- The left type or right type. (Drawings show the right type)

- ข้อมูลจำเพาะ**
- วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
 - การจัดการผิวหน้า: ชุมนิกเกิล (MFNi)
 - มวลน้ำหนักที่รับได้: 196N
 - สำหรับฝ้าด้านบนที่มีน้ำหนักเบา
- การใช้งาน**
- อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร

- Specifications**
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Nickel plating (MFNi)
 - Allowable load: 196N
 - Used for lightweight canopies
- Specific use**
- Measuring and communication equipment



B-21-R



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	หมายเหตุ Remarks	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-21-L	●	2D/3D	สำหรับด้านซ้าย Left type	60	10075
B-21-R	●	2D/3D	สำหรับด้านขวา Right type		10076

- : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
- ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

บานพับฝัง/ที่ค้ำยัน
อุปกรณ์เสริม



B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

บานพับสลักจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลื่น

บานพับสำหรับรถจักรยาน

บานพับตู้แช่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

STAYS

แขนค้ำ
อุปกรณ์เสริม (B)