


# BT50 スーパーG1チャック



単位：mm

型番	コレット ツカミ能力 d	ナット 外径 D	全長 L1	基準径 からの 長さL2	長さ調整ネジ		テーパ	質量 (kg)	使用する コレット	使用する スパナ	長さ 調整ネジ	クーラント シールスクリュー
					g	最大φ						
<b>BT50-SGC 6- 90</b>	1.0~6.0	20	191.8	90	M8X0.75	36	BT50 7/24	3.7	SG 6	FS20	APM 6	CSH 6
-120			221.8	120				3.7				
-165			266.8	165				3.8				
-200			301.8	200				3.9				
-250			351.8	250				4.1				
<b>BT50-SGC 8- 90</b>	1.0~8.0	26	191.8	90	M10X1.5	40	BT50 7/24	3.8	SG 8	FS26	APM 8-2	CSH 8 CSE 8
-120			221.8	120				3.8				
-165			266.8	165				3.9				
-200			301.8	200				4.1				
-250			351.8	250				4.4				
<b>BT50-SGC10- 90</b>	2.0~10.0	31	191.8	90	M12X1.5	43	BT50 7/24	3.8	SG10	FS33	APM10-2	CSH10 CSE10
-120			221.8	120				3.9				
-165			266.8	165				4.2				
-200			301.8	200				4.4				
-250			351.8	250				4.6				
<b>BT50-SGC12- 90</b>	3.0~12.5	36	191.8	90	M14X1.5	55	BT50 7/24	3.8	SG12	FS36	APM12-2	CSH12 CSE 12
-120			221.8	120				4.0				
-165			266.8	165				4.3				
-200			301.8	200				4.6				
-250			351.8	250				5.0				
<b>BT50-SGC16- 75</b>	3.0~16.0	42	176.8	75	M18X1.5	55	BT50 7/24	3.8	SG16	FS42	APM16-2	CSH16 CSE 16
- 90			191.8	90				3.9				
-120			221.8	120				4.1				
-165			266.8	165				4.5				
-200			301.8	200				4.8				
-250	351.8	250	5.3									
<b>BT50-SGC20- 75</b>	3.0~20.0	50	176.8	75	M22X1.5	65	BT50 7/24	3.8	SG20	FS50	APM20-2	CSH20 CSE20
- 90			191.8	90				4.0				
-120			221.8	120				4.4				
-165			266.8	165				5.0				
-200			301.8	200				5.4				
-250	351.8	250	6.0									
<b>BT50-SGC25- 75</b>	6.0~25.0	60	176.8	75	M27X1.5	80	BT50 7/24	3.8	SG25	FS62	APM25-2	CSH25 CSE25
-105			191.8	105				4.4				
-135			221.8	135				5.0				
-165			266.8	165				5.5				
-195			296.8	195				6.1				
-225	326.8	225	6.6									
-255	356.8	255	7.2									
<b>BT50-SGC32- 90</b>	16.0~32.0	72	191.8	90	M35X1.5	95	BT50 7/24	4.1	SG32	FS76	APM32	CSH32 CSE32
-120			221.8	120				5.0				
-150			251.8	150				5.8				
-180			281.8	180				6.5				

◆A.T.C用ボルトグリップテーパシャンク形状はMAS規格に依り製作しております。

◆ブルスタッド、コレット、スパナは別途ご注文下さい。

スーパーG1チャック