


タング式MTシャンク タップホルダ



型番	タッピング能力	モールステーバ	基準面からの長さ		本体外径 D1	タップコレット外径 D2	テンション F1	コンプレッション F2	使用するタップコレット	質量 (コレット含) (kg)
			タップコレット端面まで L1	本体外径まで L2						
M2T-TPS12	M3~M12 No.5~1/2UNC	MT No.2	(M3~M10) 150 (M12) 155.5	112.5	44	38	15	10	TC12	1.0
M3T-TPS12		MT No.3	(M3~M10) 150 (M12) 155.5	112.5						1.2
M4T-TPS12		MT No.4	(M3~M10) 152 (M12) 157.5	114.5						1.5
M3T-TPS16	M4~M16 No.8~5/8UNC	MT No.3	(M4~M12) 165 (M14~M16) 168	122	57	47	15	10	TC16	1.9
M4T-TPS16		MT No.4	(M4~M12) 170 (M14~M16) 173	127						2.3
M3T-TPS24	M10~M24 3/8~7/8UNC	MT No.3	(M10~M20) 180 (M22~M24) 184	126	62.5	56	15	10	TC24	2.3
M4T-TPS24		MT No.4	(M10~M20) 185 (M22~M24) 189	131						2.7
M4T-TPS39	M18~M39 3/4~1 1/2UNC	MT No.4	245	176	95	82	20	15	TC39	7.1
M5T-TPS39		MT No.5	245	176						8.1

タップホルダ