



C-1176-C
ทำจากสแตนเลส

น็อตตัวเมียสแตนเลสแบบลอยและประหยัดพื้นที่




STAINLESS SPACE-SAVING FLOATING NUT

สามารถติดตั้งได้แบบวันทัช
One-touch installation

PAT.PEND.



C-1176-C-M5



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	M	H	แรงบิดในการขันยึดที่แนะนำ (N/m) Recommended tightening torque	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1176-C-M3	●	2D	M3	4	0.63	2.5	24785
C-1176-C-M4	●	2D	M4	4.5	1.5	2.5	24784
C-1176-C-M5	●		M5	5.5	3	2.5	24749

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ลักษณะเด่น Feature

- สามารถติดตั้งได้แบบวันทัช
- ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่โดยไม่ให้เกิน 10mm จากขอบพาแนล
- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

- One-touch installation.
- Space-saving design, fits within 10mm of edge of panel.
- All-stainless steel design is corrosion-resistant.

ข้อมูลจำเพาะ การใช้งาน

- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
- การจัดการผิวหน้า: ขัดเรียบ
- แฉงไฟ/จ่ายไฟ/แผงควบคุม


Specifications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing

Specific use

- Power/distribution and control boards

ตัวอย่างการใช้
Example of application



น็อตตัวเมียแบบลอย

FLOATING NUT




เป็นประเภทตะขोजึงติดตั้งได้ง่าย




C-176-B-M6



C-176-B2-M6



ตัวอย่างการใช้
Example of application



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	M	ความหนาที่ใช้ของแผ่นวัสดุ t Applicable panel thickness	(H ₁)	(H ₂)	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-176-B-M4	●	2D	M4	3.0~4.0	5.4	3.9	9.5	24372
C-176-B-M5	●	2D	M5				9.5	24373
C-176-B-M6	●	2D	M6				9	24374
C-176-B2-M4			M4	1.5~2.5	3.3	1.8	9	24478
C-176-B2-M5			M5				9	24479
C-176-B2-M6			M6				8.5	24480

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ลักษณะเด่น Feature


- เป็นประเภทตะขोजึงติดตั้งได้ง่าย เพียงแค่กดเข้าไปก็จะสามารถยึดได้
- ติดตั้งง่ายแค่เจาะรูกลม ไม่ต้องตัดแปลงทำเกลียวของน็อตตัวเมียจึงช่วยย่นระยะเวลาปฏิบัติงานลงได้
- น็อตตัวเมียทำงานภายในขอบเขต 1.5mm ทั้งรอบจึงสามารถปรับได้อย่างละเอียด
- Hook type for easy installation. Simply push in to secure.
- Simply drill a round hole to use. Shortens installation time as there is no longer any need to tap a female screw thread.
- Nut works within a 1.5mm range in any direction, allowing for fine adjustments.

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: แผ่นเหล็กสแตนเลส
- น็อตตัวเมีย: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
- การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: การขัดเรียบ
- น็อตตัวเมีย: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

Specifications

- Material: Body: Stainless steel plate
- Nut: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Body: Barrel polishing
- Nut: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)



ตัวล็อก
กลอนสลัก/ตัวยึด
อุปกรณ์ควบคุม/อุปกรณ์เสริม

ตัวล็อก
กลอนสลัก
ที่จับยึดประตู
เช็ยลอค
ตัวควบคุมกลาง
ชิ้นส่วนเกี่ยวกับราว
ที่ลอคตะแกรง

ตัวควบคุมสำหรับงานอุตสาหกรรม
ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ปะเก็น
กรอบหน้าต่างยึดแผ่นป้องกัน
ขาข้าง/แหวนยาง
อุปกรณ์เสริม (C)
ชิ้นส่วนตู้กับตู้เครื่องชาร์จกระแสไฟ
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตู้แช่
ระบบกลอน

PERIPHERA EQUIPMENT