

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

LS-NPT



ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形

仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。

被削材と推奨タッピング速度




*アイコンについてはP28参照

TYPE:1



TYPE:2



品区:1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望 小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
NPT 1/16-27	ANSI G	TNPT01LL10	3P	7.770	100	17	12	8	6	9	4	1	¥ 7,910*
		TNPT01LL15			150								¥ 14,900*
NPT 1/8-27	ANSI G	TNPT02LL10	3P	10.117	100	19	12.05	8	6	9	4	2	¥ 7,910*
		TNPT02LL15			150								¥ 14,900*
NPT 1/4-18	ANSI G	TNPT04QL10	3P	13.426	100	28	17.45	11	9	12	4	2	¥ 11,200*
		TNPT04QL15			150								¥ 15,100*
NPT 3/8-18	ANSI G	TNPT06QL10	3P	16.866	100	28	17.65	14	11	14	4	2	¥ 13,100*
		TNPT06QL15			150								¥ 24,900*
NPT 1/2-14	ANSI G	TNPT08QL15	3P	20.980	150	35	22.85	18	14	17	4	2	¥ 29,500*
NPT 3/4-14	ANSI G	TNPT12QL15	3P	26.325	150	35	22.95	23	17	20	4	2	¥ 46,300*
NPT 1 -11.5	ANSI G	TNPT16TL15	3P	32.934	150	45	27.4	26	21	24	5	2	¥ 65,300*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハン
プド

超硬
タップ

タ
ロー
プル

特殊
ねじ
タップ
検査
ツール

管用
タップ

ヘリ
タカ
ール

ダイ
ス

セン
タル
穴
工具