

หัวเข็มขัดแบบกดล็อก CAM BUCKLES



C-996
ทำจากสแตนเลส

ลักษณะเด่น Feature

- เพียงแค่ดึงสายคาด ก็สามารถจับยึดสิ่งของได้
- Pulling the belt secures an object.



ข้อมูลจำเพาะ	<ul style="list-style-type: none"> • วัสดุ: คันโยก: เบอริกริก (ซิงค์อัลลอย) • ตัวอุปกรณ์: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304) • การจัดการผิวหน้า: มือจับ: ชุบโครเมียม • ตัวอุปกรณ์: ชัดเรียบ
กำหนดส่งมอบ	<ul style="list-style-type: none"> • สินค้าสั่งทำพิเศษ...กรุณาติดต่อสอบถามถึงกำหนดส่งมอบ
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Lever: Zinc alloy (ZDC) • Main body: Stainless steel plate (SUS304) • Finish: Handle: Chrome plating • Main body: Barrel polishing



C-996-1



C-996-3



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	น้ำหนักที่ทำให้แตกหัก kN Destruction load	ความกว้างสายรัด (mm) Belt width	W	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-996-1	●	2D	5.88	45	48	220	22717
C-996-3	●	2D	4.41	25	28	150	22718

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ตัวอย่าง โครงสร้าง C-996 configuration examples

C-996-1-**A** **C** -□-□ (ประเภทมาตรฐาน)
(Standard type)



C-996-1-**R** -□ (ประเภทวงรอบ)
(Round type)



C-996-3-**B** **D** -□-□ (ประเภทมาตรฐาน)
(Standard type)




C-996-3-**R** -□ (ประเภทวงรอบ)
(Round type)



วิธีการใช้งาน Operation method

สายรัดคลายออกโดยการกดคันโยกสำหรับปลด
Press the release lever to loosen the belt.



⚠ สำหรับประเภทมาตรฐานสายรัดฝั่งปรับได้จะยาว 150mm จะมีการพับทบแล้วเย็บเพื่อเป็นตัวกันหลุด อีกทั้งความยาวสายรัดฝั่งยึดติด จำเป็นต้องยาวอย่างน้อย 120mm เพื่อที่จะสามารถพับทบและเย็บเข้าได้ กรุณาระมัดระวังในการกำหนดความยาวสายรัด
Be careful of the following when fixing the belt length: For the standard type, a slip-prevention folding and sewing area of 150mm is provided on the adjustment side of the belt. For the fixed side of the belt, at least 120 mm is needed for the fold-back stitching.