

☆☆☆☆ 新製品 ☆☆☆☆


10.9六角トリーマセムス

P-2 / I-3

(SW組込み)

(SW+丸W組込み)

JIS B1180附属書・強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ「P-2」とばね座金・丸座金を組み込んだ「I-3」が新登場！



当製品はSCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んであり、ばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な新製品です。

■製品仕様

ボルト	強度区分	10.9
	材質	構造用合金鋼(SCM)
	精度	JIS 6g
座金	ばね座金	JIS B1251 2号に準拠 但し内外径は異なる
	平座金	JIS B1256-1978 みがき丸に準拠 但し内径は異なる
表面処理		黒色酸化被膜

■10.9六角トリーマセムスP-2/I-3在庫サイズ

	M6	M8	M10
10	●		
12	●		
15	●	●	
16	●	●	
20	●	●	●
25	●	●	●
30		●	●
35		●	●
40			●

■10.9六角トリーマセムスの寸法・精度

ねじの呼び (d)		(並目)	M6		M8		M10	
六角ボルト 本体	s		10	0 -0.2	13	0 -0.25	17	0 -0.25
		k	4 ±0.15	5.5 ±0.15	7 ±0.2			
	e (約)	11.5	15	19.6				
ばね座金	一般用	D1 (最大)	11.5	14.5	17.5			
		B(最小)×T(最小)	2.7×1.5	3.2×2	3.7×2.5			
		圧縮試験後の 自由高さ (最小)	2.5	3.35	4.2			
平座金	みがき丸	D1	12.5	0 -0.4	17	0 -0.4	21	0 -0.5
			T	1.6 ±0.15	1.6 ±0.15	2 ±0.2		



Produced by 由良産商株式会社